

Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

Beskrivelse

Suma Café Descale er specielt formuleret til effektivt afkalkning af varmvandsbeholdere og dele fra kaffe- og espressomaskiner. Ved at fjerne aflejringer af mineraler som kan tilstoppe og forringe præstationen af udstyret, gør Suma Café Descale det muligt for maskinerne at fungere optimalt og holde den korrekte temperatur. Den flydende formulering sikrer en enkel og kontrolleret afkalkning af udstyret. Produktet er ufarligt og nedbrydeligt og er egnet til både professionelt brug, og i hjemmet. Ved brug med professionelle og "lukkede" brygssystemer (med en holding tank), bør særlig opmærksomhed rettes til skylning.

Fordele

- Ugiftigt, nedbrydeligt og sikkert flydende afkalkningsmiddel
- Til hurtig og effektiv afkalkning af kedler og varmeelementer
- Kan også anvendes til vedligeholdelse af vandhaner, sprayhoveder og mælkesystemer
- NSF certificeret

Brugsanvisning

Til brug med kedler og varmeelementer i kaffe- og espressomaskiner:

1. Følg producentens anvisninger
2. Bland en brugsopløsning med 25-50 ml Suma Café Descale i 500 ml varmt vand. Til andre mængder, anvend 0,5-1:10 forhold af Suma Café Descale til vand
3. Hæld brugsopløsningen i vandbeholderen
4. Lad brugsopløsningen virke i op til 30 minutter
5. Skyl alle dele grundigt





Café Descale

C5.1

Tekniske data

Udseende: klar væske

pH-værdi (10g/l): 2,0-2,5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet

Under de anbefalede anvendelsesforhold, er Suma Café Descale egnet til artikler i rustfrit stål som normalt forefindes i et køkken. Må ikke anvendes på aluminium.

Godkendelser

Dette produkt har Kosher, Halal og NSF certifikater.