



Bright bleach

44A1

Blegesystem, som anvendes i forbindelse med lav til middel vasketemperatur

Beskrivelse

Clax Bright er et blegemiddel, specielt formuleret til anvendelse i erhvervsvaskerier. Produktet tilsættes i klarvasken ved 40 - 50 °C og kan anvendes på alle typer tekstiler (undtagen uld).

Egenskaber

Stabiliseret, effektivt blegesystem, baseret på phthalimidoperoxyhexansyre, som anvendes i forbindelse med lav til middel vasketemperatur. Produktet er tyndtflydende, hvilket gør det let at pumpe og sikrer, at doseringen effektivt doseres ind i klarvasken. Kan anvendes på alle typer tekstiler (undtagen uld) herunder også kulørte, farvefaste tekstiler. For optimale omkostningsbesparelser i blegeprocessen (energibesparelse) skal henholdsvis temperatur og pH-værdi i klarvasken være 40 °C og 9.2 - 9.5 i forbindelse med tilsætning af produktet. Når produktet anvendes i henhold til brugsanvisning, vil den kemiske slidtage og farveændring være minimal. Clax Bright er en del af et unikt system til vask ved lav temperatur med Clax Plus, hvilket gør at energi, tids- og vand forbrug reduceres og tekstilets levetid forlænges.

Fordele

- Fremragende blegning af alle typer tekstiler (undtagen uld), også kulørte farvefaste tekstiler
- Som en del af et unikt system til vask ved lav temperatur, muliggør Clax Bright blegning ved lav- til middel temperatur, hvilket reducerer energi, tids- og vand forbrug og forlænger tekstilets levetid.
- Minimal slidtage på tekstiler, som betyder reduktion af omkostninger ved ny-indkøb.
- Clax Bright giver god hygiejne

Brugsanvisning


Faktisk doseringsniveau afhænger af graden af besmudsning, ligger normalt fra 3 til 8,3 gr/kg.

Doseringsanbefaling i g / kg tørt tøj:

Lav besmudsning: 3-6

Middel besmudsning: 6 - 8,3

Kraftig besmudsning: 8,3 - 10



**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



Bright bleach

44A1

Tekniske data

Udseende: Mælke hvid væske

ph (koncentrat): 3,5

Relativ massefylde [20 ° C]: 1,01

Viskositet (mPa.s; 25 ° C): 550

Bemærk venligst følgende:

1. Clax Bright yder optimal og omkostningseffektiv blegeeffekt ved 40 °C
2. pH-værdien på vaskevandet bør ligge mellem 9.2 og 9.5 før tilsætning af produktet (hvis pH-værdien er > 9.5, bør denne justeres med eddikesyre). Omhyggelig kontrol af pH-værdien er væsentlig.
3. Undgå anvendelse af peroxid af recirkulationsvand i forvask. Dette kan føre til dårligt vaskeresultat. 4. Undgå vaskemidler med natriumbisulfat i klarvasken.

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Opbevares i originale tromler, væk fra ekstreme temperaturer.

Phthalimidoperoxyhexansyre er en stærk oxidant og stærkt sur.

Pas på at undgå øjenkontakt. Brug af beskyttelsesbriller kræves ved håndtering af dette produkt. Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer. Kun til professionelt brug

Produktkompatibilitet

Se venligst applikations specialist for oplysninger om doseringsudstyr, slange osv.