

VL100

# Pålideligheden og ydeevnen, som vores kunder efterspørger

- brugervenlig og enkel våd-/tørsuger





VL100 er det perfekte valg, når alt hvad du behøver, er hurtigt og effektiv rengøring uden dikkedarer. Stærk, robust og pålidelig - alle dine grundlæggende rengøringsbehov til våd- & tørsugning er dækket i denne enkle produktserie.

Du er sikker på at få stor værdi for pengene med:

- Rustfrie stålrør
- Afløbs-slange
- Våd- & tørfiltere
- Rustfri stålbeholder

VL100 er fuldt kompatibel med den række af tilbehør, der tilbydes til resten af Nilfisk porteføljen. Det giver nem udskiftelighed og reducerer de samlede drifts-omkostninger til din komplette Nilfisk rengøringsløsning. Et godt og pålideligt valg til rengøringselskaber, institutioner, hoteller og detailhandel.



Hængslerne er designet til enhåndsbetjening



Enkelt eller dobbelte sugemotorer



Sugeeffekt (W)



Vakuum (kPa)



Beholderkapacitet (l)

## Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	VL100-35	VL100-55	VL100-75
Bestillingsnr.		50000340	50000350	50000360
IP beskyttelsesklasse		IP44	IP44	IP44
Nominal effekt	W	1000	2000	2000
Maximal effekt	W	1200	2200	2200
Sugeeffekt ved mundstykke	W	210	380	380
Luftmængde	l/min.	1869	3115	3115
Vakuum ved mundstykke	kPa	18	19.7	19.7
Lydniveau IEC 704	dB(A)+/-2	74	78	78
Kapacitet, støvpose	l	18.2	28.1	44.4
Kapacitet, beholder	l	35	55	75
Kabel længde	m	8	8	8
Slange længde	m	2	2.5	2.5
Hovedfilter areal	m <sup>2</sup>	1745	3085	3085
Dimensioner L x B x H	cm	48x45x82	65x58x99	65x58x102
Vægt	kg	10	20	20.5
<b>Egenskaber:</b>				
Opbevaring af tilbehør		na	●	●
Opbevaring af kabel		●	●	●
Aftapningsslange		na	●	●
Dobbelte sugemotorer		na	●	●



Fås i 3 forskellige størrelser: 35 ltr, 55 ltr. og 75 ltr.

- = Standard
- = Tilbehør

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.