

SC430 Go-line

Pålidelige og simple produkter til nem rengøring

- Enkel og brugervenlig walk-behind gulvasker





SC430 er det perfekte valg til enkel og pålidelig rengøring af mellemstore områder. Med let manøvrering og et brugervenligt design, er SC430 nem og intuitiv at anvende.

På SC430 får du standard funktioner som:

- Let anvendelig; et enkelt tryk på knappen, aktiverer alle vaske funktioner
- Integreret rent- og snavsevandstank med stor kapacitet
- Kompatibel med tilbehør fra Nilfisk porteføljen
- Fremragende vand opsamling

SC430 giver dig fuld valuta for pengene og er tilgængelig i en komplet version, der indeholder batterier, indbygget oplader samt børste og sugefod - alt hvad du behøver for at komme igang med rengøringen!



Vaskebredde



Rent-/snavsevandstank



Produktivitet

Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	SC430 Go-line
Bestillingsnr.		50000334
Spænding	V	24
Nominel effekt	W	900
Støjniveau v./1,5 m	dB(A)	70 ±3
Kapacitet teoretisk/praktisk	m²/t	2120/1272
Vaskebredde	cm	53
Sugefod bredde	cm	76
Rent-/snavsevandstank	liter	40/40
Børstemotor effekt	W	560
Børste/rondel diameter	mm	530/508
Børstetryk	kg	35
Børstehastighed	rpm	150
Batteri rum str (LxBxH)	mm	340x330x260
Dimensioner L x B x H (u. sugefod)	cm	114x55x110
Vægt	kg	135
Vægt køreklar	kg	175
Medfølgende tilbehør:		
Indbygget oplader		•
Batteri 84Ah GEL		•
Prolene børste		•
Buet sugefod		•

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



Stor snavsevandstank og aftageligt låg, gør det nemt for dig at rengøre og vedligeholde udstyret. Hurtigt og hygiejnisk.



Indbygget vandniveau indikator.

