

SPT standard

Professionel information for hygiejne system



PRODUKT: T-90-D

Tender hygiejnemop - vaskbar, 25 x 60 cm



LEVERANDØR:

Nordisk Microfiber Danmark ApS
Agerhatten 27A
DK-5220 Odense SØ
www.nordiskmicrofiber.dk – tlf. 65982040



1	ANVENDELSE:	Flere gange tørmpoppe anvendes til tør mopning af hårde overflader men kan også anvendes let fugtig. Anvendes sammen med fremfører T-80.
2	BRUGSOMRÅDER:	Moppen kan bruges på alle hårde overflader såsom trægulve, linoleum, vinyl, granit, fliser, terrazzo, malet beton osv. Særligt velegnet til steder hvor der ikke er plads til, - eller mulighed for at bruge en støvsuger. Tør mopning er mere end 20 % hurtigere end støvsugning.
3	PRODUKTDATA:	
	A) Farve: B) Materiale: C) Størrelse: D) Vægt: E) Artikel Nr.:	A) Hvid B) 50% Fine polyester microfiber & 50% Polyester microfiber C) 60x25 cm D) 60 gram E) T-90-D
	VASK OG VEDLIGEHOLD:	Vaskeanvisning <ul style="list-style-type: none"> • Vasketemperatur: Anbefalet 70 °C - Maksimum 90°C • Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12) • Anvend alm. vaskemiddel (Ph<10,5) • Doser 1/3 af anbefalet dosering vaskemiddel • Vaskes med lign. farver • Brug ikke skyllemiddel • Brug ikke klor eller blegemiddel • Tørres i fugtindstillet tørretumbler, eller indstilles til skabs tørt, max 60 °C • Kan krympe op til 2% • Gulve med ru overflader nedsætter levetiden på moppen.
5	GARANTI FOR HOLDBARHED:	Tåler 500 vaske, hvis vaskeanvisning overholdes.
6	SPORBARHED:	-
7	BORTSKAFFELSE:	Moppen bortskaffes med den daglige renovation.
8	INSTRUKTION OG ERGONOMI:	For den bedste ergonomiske og optimale anvendelse kontakt venligst Deres forhandler eller Nordisk Microfiber på www.nordiskmicrofiber.dk I tlf., 65982040
9	MILJØ - OG PRODUKTIONSFORHOLD	Produktionsfabrikken er ISO 9001/14001 certificeret.
10	Seneste opdatering	13.08.2015



Brancheforeningen for Sæbe Parfume og Teknisk/kemiske artikler
The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries