

Blanco Wash FR.



PRODUKTTYPE	Bilplejemiddel
ANVENDELSE	Blanco Wash FR. anvendes til vask af personbiler, lastbiler, busser, både, førerhuse mm. Kan både bruges i automatiske vaskeanlæg og til manuel brug.
EGENSKABER	<p>Blanco Wash FR. har en høj vaskeeffekt og fjerner let almindelig forekommende trafikfilm og snavs. God til at fjerne sorte striber på campingvogne.</p> <p>Produktet har en behagelig duft af fersken, der er med til at holde vandet i vaskeanlægget frisk duftende i længere tid. Indeholder en stor mængde voks, som efterlader en skinnende blank, smudsafvisende overflade. Dette er med til at vandet perler let af, og derved tørrer overfladen hurtigere.</p> <p>Yderligere har Blanco Wash FR en kraftigere skum, som hjælper til en mindre dosering. Produktets tynde viskositet har en dobbelt virkende effekt da den både reducerer risikoen for tilstoppede doseringsanlæg og er nemmere at opløse i vandet. Indeholder ikke EDTA.</p> <p>Uden A&B stoffer.</p>
OPBEVARING	Opbevares i tæt lukket originalemballage. Opbevares frostfrit. Opbevaring: 0°C → 35°C Holdbarhed: 36 måneder.
SIKKERHED	Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhversmæssig brug.
EMBALLAGE	Dunk 5 L, 20 L Tromle 200 L IBC 1000 L

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Til manuel vask
Dosering: 3-7 %
Temperatur: 15-60°C
Kontaktid: 5-15 min.

Til automatisk vaskeanlæg
Dosering: 1-5 %
Temperatur: 15-60°C
Kontaktid: 5-15

Efter endt rengøring afskylles overfalden altid grundigt med vand. Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

PRODUKTDATA

Farve	Grøn.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Karakteristisk.
Vægtfylde	~ 1,05 kg/l
pH koncentrat	~ 7,5