



Diversey™

TASKI®

Jontec Luna

TASKI® Jontec Luna

Halvblank Gulvpolish

Beskrivelse

Halvblank gulvpolish til de fleste typer hårde, jævne gulve, som kan tåle vand. Produktet har en perfekt vedhæftning på de fleste gulve.

Egenskaber

- Giver en halvblank og beskyttende film
- Hård, holdbar og slidstærk beskyttelse
- God holdbarhed og meget slidstærk
- Skridsikker i henhold til ASTM D-2047
- Nem at påføre og reparere

Fordele

- Forstærker det naturlige udseende og giver gulvet en halvblank overflade
- Modstandsdygtig overfor slid og snavs, selv i områder med høj trafik
- Anbefales til de fleste gulvtyper såsom vinyl, linoleum, sten, behandlet træ og kork gulve
- Velegnet til både manuel og maskinel rengøring

Brugsanvisning

Dosering: Klar-til-brug, anvendes ufortyndet.

Anvendelse

- Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre (dog med undtagelse af gammel polish fjernet med Jontec N°1 på vinyl/PVC gulve, hvor efterskylning ikke er nødvendigt). Porøse og ødelagte gulve påføres en Diversey porefylder.
- Påfør polish på gulvet og fordel den jævnt med en polish påsmører i baner á 1-1,5 m. og overlap mens polishen stadig er våd. Lad gulvet tørre helt (20-30 minutter) inden yderligere lag påføres. Påfør to lag på ikke porøse, jævne gulve. Tre lag er normalt tilstrækkeligt til porøse gulve.
- **Linoleum:** Når det første lag er tørt, kan det evt. skures med en skuremaskine påsat en blå rondel, fugtmoppes og lad tørre fuldstændigt, før næste lag påføres.
- **Topskuring og påføring af et nyt lag:** Anvend Diversey gulvmaskine (stripper) eller Jontec Forward for at fjerne lag af polish. Sug snavsevandet op med en gulvvaskemaskine, vandsuger eller mop. Lad gulvet tørre helt inden der lægges nye lag af Jontec Luna.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Luna

TASKI® Jontec Luna

Halvblank Gulvpolish

Tekniske data

Platform	Varenr.	Beskrivelse/Pakke str.	Klar-til-brug	Farve	pH værdi	PH værdi i brug	Vægtfylde (20°C)
Standard koncentration	7513323	TASKI Jontec Luna 2 x 5 L	Klar-til-brug - 100%	Mælkehvid væske	≈ 9	≈ 9	1.03 g/cm ³

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring.

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. (SDS).

<https://sds.sealedair.com/>.

Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C.

Vigtigt

Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke bruges på kvartsvinyl, uforseglet træ eller kork.

Hammerslået gummi eller nogulve: Søg nærmere oplysninger. Må ikke bruges udendørs eller i vådområder.

Godkendelser

Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed).