



CLAX® 200 Pur-Eco

24D1

Koncentreret vaskeforstærker - Svanemærket

Beskrivelse

Clax 200 S free er en koncentreret, flydende overfladeaktiv vaskeforstærker, baseret på en blanding af vaskeaktive stoffet. Produktet er effektivt ved temperaturer mellem 40-60°C.

Fordele

- Særdeles velegnet til fedt- og olieholdige besmudsninger
- Velegnet til pastelfarvede tekstiler
- Nordic SWAN eco-certified product

Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): ~ 8
pH-værdi (brugskoncentration): ~ 8
Relativ vægtylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04
Viskositet (mPa.s; 25°C): 40

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
100863115	Clax 200 PE 24D1 10L W1779	Manuel dosering
100863116	Clax 200 PE 24D1 200L W1779	Automatisk dosering
101102996	Clax 200 PE 24D1 10L Sp W1779	SafePack

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 12/01/2022 da-DK (K00001)



5093 0001
Part of a
Multi-component system

