




Varenummer 1000007838



Puri-Line

All-round moppe, ABENA Puri-Line, grå, mikrofiber, 60 cm, 79% genanvendt

- ✓ Velegnet til meget møblerede lokaler
- ✓ Lav friktion
- ✓ Særlig velegnet til granit, marmor, fliser, vinyl, olieret træ, ubehandlet træ, epoxy samt linoleums gulve



Produktbeskrivelse

Moppen er særligt velegnet til meget møblerede lokaler, da frynserne sikrer, at der rengøres helt ud i hjørner og rundt om møbler. Moppen har en meget lav friktion mod gulvet og er derfor praktisk til den daglige rengøring. Moppen egner sig godt til alle glatte gulvtyper. Moppen tåler klor, sprit og desinfektion. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse.



MOIST



DRY



WET

Specifikationer

Produktbetegnelse	All-round moppe
Varemærke	ABENA
Vareserie	Puri-Line
Model	System størrelse 60
Farve	Grå
Egenskaber	Tør, fugt, våd, hook'n'loop
Features	60 cm, 79% genanvendt
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	79% genanvendt polyester, 20% bomuld, 1% mikrofiber
Længde/dybde	65 cm
Bredde	12 cm
Vægt, netto	147 g
Sugeevne	Optimal dosering: 300 ml. pr. moppe
Certifikater	Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Global Recycled Standard (GRS).
Svanemærket licensnr.	5083 0043
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.
 De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.
 Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:
 1. Tørring med kold luft.
 2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft)
 3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft)
 Vaskemiddel
 Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph < 10,5)
 Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C
 Brug ikke vaskeforstærker
 Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)
 Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder
 Tekstiler og maskinvask
 Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.
 Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.
 Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.


Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Tekstil
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	67 cm	47.8 cm	17.6 cm	5703538137808
pk	5 stk	66.5 cm	20.6 cm	5.4 cm	5703538137778
stk	1 stk				5703538137525




Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.




POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



Produktet kan bruges under fugtige forhold.



Produktet kan bruges under tørre forhold.



Produktet kan bruges under våde forhold.

