




Varenummer 1000007839



Puri-Line

Inventarmoppe, ABENA Puri-Line, grå, mikrofiber, 25 cm, 66% genanvendt

- ✓ Vaskes til 500 vask
- ✓ Svanemærket
- ✓ Velegnet til rengøring af glatte overflader
- ✓ Elektrostatisk tiltrækning af støv og snavs



Produktbeskrivelse

Svanemærket Inventarmoppe er særlig velegnet til tør og fugtig rengøring af white boards, paneler, døre, borde, vægge og andre inventaremnere. Ved tør rengøring vil akrylfibre generere en stærk elektrostatisk opladning, som vil tiltrække støv og andet løst snavs. Moppen har en hook'n'loop bagside og anvendes derfor sammen med fremfører til hook'n'loop. Moppen tåler klor, sprit og desinfektion. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse. Produktet kan anvendes uden rengøringskemikalier. Dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99%. Se testrapport under datablade – øvrige produktinformationer.



MOIST

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarmoppe
Varemærke	ABENA
Vareserie	Puri-Line
Model	System størrelse 25
Farve	Grå
Egenskaber	Hook'n'loop, fugt
Features	25 cm, 66% genanvendt
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	66% genanvendt mikrofiber, 34% akryl
Længde/dybde	27.5 cm
Bredde	11 cm
Vægt, netto	56 g
Certifikater	Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Global Recycled Standard (GRS).
Svanemærket licensnr.	5083 0043
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.

De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.

Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:

1. Tørring med kold luft.
2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft)
3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft)

Vaskemiddel

Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)

Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C

Brug ikke vaskeforstærker

Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibre (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)

Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder

Tekstiler og maskinvask

Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.

Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler. Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt

Sorteres som Tekstil

Bortskaffelse af emballage

Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	66.8 cm	31.3 cm	17 cm	5703538137853
pk	5 stk	28.1 cm	13.4 cm	9.1 cm	5703538137846
stk	1 stk				5703538137839



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.



POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



Produktet kan bruges under fugtige forhold.

