



Produktdatablad

Microfibermoppe t/glas, 30 cm, Svanemærket

Varenummer: 1000007840



Varedeklaration

Forpakning: 5 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 42 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Glasmoppe. Varemærke: ABENA. Vareserie: Puri-Line. Farve: grå. Materiale: mikrofiber. Egenskaber: hook'n'loop, fugt. Ingredienser/sammensætning: 100% mikrofiber. Features: 30 cm. Vægt, netto: 45 g. Længde/dybde: 34 cm. Bredde: 15 cm. Certifikater: Svanemærket, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), Global Recycled Standard (GRS). Vaskeanvisninger: Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugsevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%. De kan tåle vask ned til 70°C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer. Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler: 1. Tørring med kold luft. 2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft) 3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft) Vaskemiddel: Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph < 10,5) Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C Brug ikke vaskeforstærker Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld - vask om uden skyllemiddel) Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder Tekstiler og maskinvask Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat. Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler. Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler. . Model: System størrelse 30 Sugsevne: Optimal dosering: 50 ml pr. moppe. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Svanemærket Glasmoppe er særlig velegnet til hårde overflader som glas og stål. Glasmoppen er med hårde fibre, som giver moppen en polerende effekt og kan derfor erstatte en glasklud. Moppen tåler klor, sprit og desinfektion. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse. Produktet kan anvendes uden rengøringskemikalier. Dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99%. Se testrapport under datablade - øvrige produktinformationer. Bortskaffelse af produkt: Sorteres som Tekstil. Bortskaffelse af emballage: Sorteres som Pap. Tilhørende varer: 9840