

## Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt

Med støvsugeren Nilfisk GD 5 Battery får du alt det, der skal til for at få arbejdet hurtigere fra hånden – og samtidig slipper du for at bekymre dig om ledninger og stikkontakter.

Arbejdet går meget lettere, når du kan bære støvsugeren på ryggen. Takket være det kompakte og bærbare design er Nilfisk GD 5 Battery en effektiv løsning, når der skal fjernes støv og snavs på steder med begrænset plads mellem sæder, borde og hylder. Støvsugeren er som skabt til caféer, restauranter, butikker, biografteatre, auditorier og mødelokaler samt til transportbranchen.

Hvis snavset er mere genstridigt end normalt, slår man bare boost-funktionen til, så sørger den ekstra sugestyrke for, at der alligevel bliver gjort ordentligt rent. Det hele foregår med en hastighed, som støvsugere med ledning ikke kan matche, og takket være klassens bedste lydtryksniveau på kun 60 dB(A) er det endda muligt at gøre rent i dagtimerne.

Støvsugerens fremragende mobilitet forbedres yderligere af batteriets lange driftstid og korte opladningstid, mens den særlige boost-funktion garanterer uovertruffen produktivitet. Hvis du skifter mellem to 36-volts lithiumbatterier, kan du endda arbejde uden afbrydelser.




Bare tag den på, og gå i gang!



Billedet kan variere fra den valgte model








- Maksimal frihed og mobilitet takket være det ledningsfrie og ergonomiske design beregnet til at blive båret på ryggen
- Høj produktivitet med op til 60 minutters driftstid på et fuldt opladet 36-volts lithiumbatteri
- Klassens bedste opladningstid på kun 40 minutter giver mulighed for at gøre rent uden afbrydelser ved hjælp af to batterier
- Større sikkerhed for gæster, kolleger og brugeren selv, da der ikke er nogen ledning, man kan falde over
- Optimal ydeevne med boost-funktion, der forstærker sugestyrken og effektiviteten over for vanskeligt snavs
- Det lave lydtryksniveau på kun 60 dB(A) åbner mulighed for omkostningseffektiv rengøring i dagtimerne

• Standardudstyr


Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	GD5 Battery	GD 5 BATTERY UDEN OPLADER	GD 5 BATTERY 2B EU
<b>Slanger og koblinger</b>					
 Teleskopprør alu Ø32	011 8130 500	0	•	•	•
<b>Sugeslanger</b>					
 Slange, komplet Ø32	147 1236 500	0	•	•	•
<b>Gulvmundstykker</b>					
 Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	0	•	•	•
<b>Mundstykker</b>					



Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt










Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	GD5 Battery	GD 5 BATTERY UDEN OPLADER	GD 5 BATTERY 2B EU
	Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	0	•	•	•
	Kombimundstykke	107417790	0	•	•	•
	Rundbørste Ø32	140 8244 500	0	•	•	•
<b>Filtre</b>						
	Forfilter, 3 stk.	147 1095 500	0	•	•	•
	HEPA filter	147 1104 500	0			
	Posefilter 5 liter (1 stk.)	147 1100 500	0	•	•	•
<b>Filterposer</b>						
	Støvsugerposer 5 liter (5 stk.)	147 1098 500	0			
<b>Batterier og opladere</b>						
	Hurtig oplader LI 500W+EU kabel	41600864	0	•		•
	LITHIUM BATTERI 36V Incl. håndtag	41600872	0	•	•	•

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	GD 5 BATTERY HEPA US
<b>Slanger og koblinger</b>				
	Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	0	•
<b>Sugslanger</b>				



Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	GD 5 BATTERY HEPA US
	Slange, komplet Ø32	147 1236 500	0	•
<b>Gulvmundstykker</b>				
	Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	0	•
<b>Mundstykker</b>				
	Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	0	•
	Kombimundstykke	107417790	0	•
	Rundbørste Ø32	140 8244 500	0	•
<b>Filtre</b>				
	Forfilter, 3 stk.	147 1095 500	0	•
	HEPA filter	147 1104 500	0	•
	Posefilter 5 liter (1 stk.)	147 1100 500	0	•
<b>Filterposer</b>				
	Støvsugerposer 5 liter (5 stk.)	147 1098 500	0	•
<b>Batterier og opladere</b>				
	Hurtig oplader LI 500W+EU kabel	41600864	0	
	LITHIUM BATTERI 36V Incl. håndtag	41600872	0	•



Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt

Model	GD5 Battery	GD 5 BATTERY UDEN OPLADER	GD 5 BATTERY 2B EU
Ref. nr.	41600841	41600875	41600941

PRODUKT EGENSKABER

Støvpose 1 stk.	•	•	•
Batteri-drevet	•	•	•

Model	GD 5 BATTERY HEPA US
Ref. nr.	41600874

PRODUKT EGENSKABER

Støvpose 1 stk.	•
Batteri-drevet	•

Tekniske specifikationer	GD5 Battery	GD 5 BATTERY UDEN OPLADER	GD 5 BATTERY 2B EU
Stiktype	EU		EU
Jordforbindelse	Class II		Class II
Batteri kapacitet (Ah/5)	7.8/280.8	7.8/280.8	7.8/280.8
Batterier (stk.)	1	1	2
Spænding (V)	36	36	36
Frekvens (Hz)	na	na	na
Opladningstid (min.)	≤ 40		≤ 40
Køretid (min.)	60/30	60/30	60/30
IP beskyttelsesklasse	IP20	IP20	IP20
Nominel effekt (W)	650	650	650
Nominel effekt (W)	190/465	190/465	190/465
Batteri, type	Lithium Ion	Lithium Ion	Lithium Ion
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	45/116	45/116	45/116
Luftmængde (l/sek.)	21.7/26.7	21.7/26.7	21.7/26.7
Lydniveau v./ 1,5 m med mundstykke (ISO 11203) (dB(A))	60/65	60/65	60/65
Lydniveau (IEC 704) (dB(A))	73/78	73/78	73/78
Støvsugerpose, kapacitet (l)	5	5	5
Hovedfilter, areal (cm <sup>2</sup> )	35	35	35
Filterpose, areal (cm <sup>2</sup> )	1397	1397	1397
Filtre (stk.)	2	2	2
Dimensioner, L x B x H (mm)	240x330x755	240x330x755	240x330x755
Vægt (kg)	5.3	5.3	5.3
Vægt m. batterier (kg)	8	8	8



Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt

Tekniske specifikationer

GD 5 BATTERY  
HEPA US










Stiktype	US
Jordforbindelse	Class II
Batteri kapacitet (Ah/5)	7.8/280.8
Batterier (stk.)	2
Spænding (V)	36
Frekvens (Hz)	na
Opladningstid (min.)	≤ 40
Køretid (min.)	60/30
IP beskyttelsesklasse	IP20
Nominel effekt (W)	650
Nominel effekt (W)	190/465
Batteri, type	Lithium Ion
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	45/116
Luftmængde (l/sek.)	21.7/26.7
Lydniveau v./ 1,5 m med mundstykke (ISO 11203) (dB(A))	60/65
Lydniveau (IEC 704) (dB(A))	73/78
Støvsugerpose, kapacitet (l)	5
Hovedfilter, areal (cm <sup>2</sup> )	35
Filterpose, areal (cm <sup>2</sup> )	1397
Filtre (stk.)	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	240x330x755
Vægt (kg)	5.3
Vægt m. batterier (kg)	8

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	GD5 Battery	GD 5 BATTERY UDEN OPLADER	GD 5 BATTERY 2B EU
<b>Slanger og koblinger</b>					
	Forlængerrør alu 500 mm 1 stk. Ø32	011 6431 500	0	○	○
	Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	0	●	●
<b>Sugeslanger</b>					
	Antistatisk slange, komplet	147 1449 500	0	○	○






Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt







Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	GD5 Battery	GD 5 BATTERY UDEN OPLADER	GD 5 BATTERY 2B EU
 Slange, komplet Ø32	147 1236 500	0	•	•	•
<b>Mundstykker</b>					
 Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	0	•	•	•
 Kombimundstykke	107417790	0	•	•	•
 Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	140 8492 520	0	○	○	○
 Rundbørste Ø32	140 8244 500	0	•	•	•
<b>Gulvmundstykker</b>					
 Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	0	•	•	•
 Parketmundstykke 350 mm	107413080	0	○	○	○
<b>Filterposer</b>					
 Støvsugerposer 5 liter (5 stk.)	147 1098 500	0	○	○	○
<b>Filtre</b>					
Forfilter, 3 stk.	147 1095 500	0	•	•	•
 HEPA filter	147 1104 500	0	○	○	○
Posefilter 5 liter (1 stk.)	147 1100 500	0	•	•	•
<b>Batterier og opladere</b>					



Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt









Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	GD5 Battery	GD 5 BATTERY UDEN OPLADER	GD 5 BATTERY 2B EU
 Batteri LI 36V 10S4P	9100002070	0	○	○	○
 Hurtig oplader LI 500W+EU kabel	41600864	0	●	○	●
 LITHIUM BATTERI 36V Incl. håndtag	41600872	0	●	●	●
<b>Diverse</b>					
HÅNDTAG LITHIUM BATTERI	9100002059	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	GD 5 BATTERY HEPA US
<b>Slanger og koblinger</b>			
 Forlængerrør alu 500 mm 1 stk. Ø32	011 6431 500	0	○
 Teleskoprør alu Ø32	011 8130 500	0	●
<b>Sugeslanger</b>			
Antistatisk slange, komplet	147 1449 500	0	○
 Slange, komplet Ø32	147 1236 500	0	●
<b>Mundstykker</b>			
 Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	0	●
 Kombimundstykke	107417790	0	●
 Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	140 8492 520	0	○



Rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	GD 5 BATTERY HEPA US
	Rundbørste Ø32	140 8244 500	0	•
<b>Gulvmundstykker</b>				
	Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	0	•
	Parketmundstykke 350 mm	107413080	0	○
<b>Filterposer</b>				
	Støvsugerposer 5 liter (5 stk.)	147 1098 500	0	•
<b>Filtre</b>				
	Forfilter, 3 stk.	147 1095 500	0	•
	HEPA filter	147 1104 500	0	•
	Posefilter 5 liter (1 stk.)	147 1100 500	0	•
<b>Batterier og opladere</b>				
	Batteri LI 36V 10S4P	9100002070	0	○
	Hurtig oplader LI 500W+EU kabel	41600864	0	
	LITHIUM BATTERI 36V Incl. håndtag	41600872	0	•
<b>Diverse</b>				
	HÅNDTAG LITHIUM BATTERI	9100002059	0	○

