

Perfekt til rengøring af mindre arealer

SC100 er en kompakt gulvvasker til grundig rengøring af mindre arealer. I forhold til den manuelle løsning med moppe og gulvspand klarer denne kompakte, opretstående gulvvasker rengøringsopgaven meget hurtigere og med et bedre resultat.

Maskinen kan bruges i alle retninger, da SC100 er udstyret med sugefod foran og bagved børsten. Vask og tørring bliver klaret i én arbejdsgang, så området straks er klar til brug.







Det perfekte valg til mindre butikker, skoler, restauranter, caféer, tankstationer, bagerier, grillbarer, hoteller, rengøringselskaber m.v. samt til rengøring i hjemmet.

- Gulvvask og tørring i én arbejdsgang efterlader gulvet klart til brug
- To indstillinger af dosering sikrer effektiv rengøring
- LED advarselsslampe lyser rødt, når der ikke er mere sæbevand
- Ergonomisk håndtag, der kan betjenes med én eller to hænder
- Let at transportere fra sted til sted
- Til Premium modellen medfølger eksternt sugeslange kit




Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC100 E BASIC	SC100 E PREMIUM	SC100 E PINK
Cylinderbørster					
 Cylinderbørste medium PPL hvid 310 mm	107411860	1	•	•	
Sugegummi					
 Sugefod kit 321 mm	107411867	1	•	•	
Diverse					
 2 håndsbetjent håndtag	107413470	1	•	•	
 Aftagelig ledning 10 m	107413490	1	•	•	
 Ekstern sugeslange kit	107411864	1		•	
 Tæppe kit	107411865	1		•	



Perfekt til rengøring af mindre arealer

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC100 E BASIC	SC100 E PREMIUM	SC100 E PINK
	Tæppe kit sugefod 321 mm	107411868	1		•	

Model	SC100 E BASIC	SC100 E PREMIUM	SC100 E PINK
Ref. nr.	107408100	107408103	DK16001010

PRODUKT EGENSKABER












Aftagelig ledning	•	•	•
Automatisk stop for vandtilførsel	•	•	•
Indikator for rentvands-niveau	•	•	•
Leveres klar til brug (komplet)	•	•	•
2 tanke i 1	•	•	•
Ergonomisk 2-håndsbetjent håndtag	•	•	•

Tekniske specifikationer	SC100 E BASIC	SC100 E PREMIUM	SC100 E PINK
Spænding/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP beskyttelsesklasse	X4	X4	X4
Isolationsklasse	I	I	I
Nominal effekt (W)	800	800	800
Vakuum (kPa)	3.5	3.5	3.5
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	72 ± 2	72 ± 2	72 ± 2
Lydniveau (IEC 704) (dB(A))	83	83	83
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	620/310	620/310	620/310
Vibrationsniveau, håndtag (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Vaskebredde (mm)	310	310	310
Vandmængde (l/min.)	0.2/0.6	0.2/0.6	0.2/0.6
Elkabel, længde (m)	10	10	10
Rent-/snavsevandstank (l)	3/4	3/4	3/4
Sugefodsbredde (cm)	31	31	31
Børstemotor, hastighed (RPM)	2100	2100	2100
Børster, antal / type	1 Cylindrical	1 Cylindrical	1 Cylindrical
Dimensioner, L x B x H (mm)	400x360x1150	400x360x1150	400x360x1150
Vægt (kg)	12	12	12
Bruttovægt køreklar (kg)	15	15	15




Perfekt til rengøring af mindre arealer

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC100 E BASIC	SC100 E PREMIUM	SC100 E PINK
Cylinderbørster					
 Cylinderbørste hård PPL sort 310 mm	107411861	1	○	○	
 Cylinderbørste medium PPL hvid 310 mm	107411860	1	●	●	
 Cylinderbørste mikrofiber 310 mm	107411862	1	○	○	
 Cylinderbørste tæppe 310 mm	107411863	1	○	○	
Diverse					
 2 håndsbetjent håndtag	107413470	1	●	●	
 Aftagelig ledning 10 m	107413490	1	●	●	
 Aftagelig ledning 15 m	107414842	1	○	○	
 Ekstern sugeslange kit	107411864	1	○	●	
 Opbevaringsnet kit	107414568	1	○	○	
 Tæppe kit	107411865	1	○	●	
 Tæppe kit sugefod 321 mm	107411868	1	○	●	
Sugegummi					



Perfekt til rengøring af mindre arealer

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC100 E BASIC	SC100 E PREMIUM	SC100 E PINK
 Sugefod kit 321 mm	107411867	1	•	•	