

# SPT standard

## Professionel information for vaskbare mopper



### PRODUKT:

Håndtag og afstøvningsmoppe  
42500, 42501 (51 cm)  
42700 + 42701 (73 cm)



### LEVERANDØR:

Nordisk Microfiber Danmark ApS  
Agerhatten 27A  
DK-5220 Odense SØ  
[www.nordiskmicrofiber.dk](http://www.nordiskmicrofiber.dk) – tlf. 65982040



1	<b>ANVENDELSE:</b>	<p>Afstøvningsmoppe af microfiber garn, der gør afstøvningen hurtig og effektiv – de steder der kan være svære at nå. Ved anvendelse i tør tilstand, gøres moppen elektrostatisk og tiltrækker støv og mindre partikler. Anvendes i tør eller let fugt tilstand.</p> <p>Anvendes med 42501 håndtag eller standard teleskopskaft. Håndtaget består af 2 dele – som kan skilles fra hinanden. - Den ene del, skal ind i moppen denne del er fleksibel og kan bøjes i 2 retninger. - Den anden del, er det aftagelige håndtag, som kan tages af og udskiftes med et teleskopskaft. Produktet kan fås i 2 størrelser – 51 cm (skaft længde) og 73 cm (skaft længde)</p>
2	<b>BRUGSOMRÅDER:</b>	<p>Bruges til at fjerne spindelvæv og skidt rundt i hjørner og kroge som er svært at støve af og hvor man ønsker et professionelt afstøvningsredskab som kan vaskes og bruge over 500 gange.</p>
3	<b>PRODUKTDATA:</b>	
	<p>A) <b>Farve:</b> B) <b>Materiale:</b> C) <b>Størrelse:</b> D) <b>Vægt:</b> E) <b>Bæreevne:</b> F) <b>Artikel Nr.:</b></p>	<p>A) Hvid og blå B) 50% Microfiber &amp; 20% Polyamid, ultra fine microfiber 0,14 dtex (0,13 den). C) 51x7 cm &amp; 73x7 cm D) 220 gram &amp; 320 gram E) - F) 42500 eller 42700 (Moppe), 42501 eller 42701 (Håndtag)</p>
	<b>VASK OG VEDLIGEHOLD:</b>	<p><b>Vaskeanvisning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasketemperatur: Anbefalet 70 °C - Maksimum 95°C</li> <li>• Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12)</li> <li>• Anvend alm. vaskemiddel (Ph&lt;10,5)</li> <li>• Doser 1/3 af anbefalet dosering vaskemiddel</li> <li>• Vaskes med lign. farver</li> <li>• Brug ikke skyllemiddel</li> <li>• Brug ikke klor eller blegemiddel</li> <li>• Tørres i fugtindstillet tørretumbler, eller indstilles til skabs tørt, max 60 °C</li> <li>• Kan krympe op til 2%</li> <li>• Ru overflader nedsætter levetiden på moppen.</li> </ul>
5	<b>GARANTI FOR HOLDBARHED:</b>	Tåler 500 vaske, hvis vaskeanvisning overholdes.
6	<b>SPORBARHED:</b>	Ingen
7	<b>BORTSKAFFELSE:</b>	Moppen bortskaffes med den daglige renovation.
8	<b>INSTRUKTION OG ERGONOMI:</b>	For den bedste ergonomiske og optimale anvendelse kontakt venligst Deres forhandler eller Nordisk Microfiber på <a href="http://www.nordiskmicrofiber.dk">www.nordiskmicrofiber.dk</a>   tlf., 65982040
9	<b>MILJØ - OG PRODUKTIONSFORHOLD</b>	Produktionsfabrikken er ISO 9001/14001 certificeret.
10	<b>Seneste opdatering</b>	09.02.2018



Brancheforeningen for Sæbe Parfume og Teknisk/kemiske artikler  
The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries