



Varenummer 1000008228

ABENA Puri-Line

Rengøringsklud, ABENA Puri-Line Soft, 40x40cm, blå, mikrofiber, 70% genanvendt

- ✓ Kan vaskes op til 500 gange
- ✓ Svanemærket
- ✓ Særlig blødt og stærkt materiale
- ✓ Effektiv sugeevne
- ✓ Stribefri og grundig rengøring



Produktbeskrivelse

Mikrofiberkluden fra ABENAs Puri-Line Soft serie er en stærk aftørningsklud med ekstra god sugeevne. Rengøringen bliver ekstra grundig og effektiv takket være vævningsmetoden og opbygningen i kludens fibre. Kluden har en rundstrikket kantsyning, der forhindrer krympning. Kluden kan bruges både tør, fugtig og våd, men for at opnå det bedste resultat, bør den være godt opvredet, hvis den anvendes våd. Du kan også med fordel bruge mikrofiberkluden uden rengøringsmidler. Kluden tåler sprit og desinfektion. Kan anvendes på alle overflader, der tåler vand. Soft-serien findes i fire farver, så der er mulighed for at opdele efter område - derved mindskes risiko for krydskontaminering. Dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99%. Se testrapport under datablade.



MOIST



DRY

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Rengøringsklud |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Puri-Line Soft |
| Farve | Blå |
| Features | 70% genanvendt |
| Materiale | Mikrofiber |
| Ingredienser/sammensætning | 70% genanvendt polyester, 30% polyamid |
| Længde/dybde | 40 cm |
| Bredde | 40 cm |
| Vægt, netto | 49 g |
| Tykkelse | 300 g/m ² |
| Certifikater | Global Recycled Standard (GRS). Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). |
| Svanemærket licensnr. | 5083 0043 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EC) 1907/2006, (EU) 2023/988 |

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.
De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.

Tørring:

Vi anbefaler tørring ved 30 grader i max 80 minutter eller 60 grader i max 55 minutter. Afslut gerne med kold luft.

Vaskemiddel

Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph < 10,5)

Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C

Brug ikke vaskeforstærker

Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld - vask om uden skyllemiddel)

Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder

Tekstiler og maskinvask

Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.

Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.

Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt

Sorteres som Tekstil

Bortskaffelse af emballage

Sorteres som Pap

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl | 20 pk | 71.9 cm | 44 cm | 24.8 cm | 5703538140969 |
| pk | 10 stk | 22.1 cm | 22.1 cm | 8.6 cm | 5703538140952 |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.



Produktet kan bruges under fugtige forhold.



Produktet kan bruges under tørre forhold.

