

Diversey™

# TASKI® swingo 2100micro

## Kører produktiviteten i top!

### TASKI swingo 2100micro

Den nye TASKI swingo 2100micro repræsenterer en revolution inden for mikro ride-on gulvvaskemaskiner. TASKI swingo 2100micro kombinerer kompakt design med enestående ydeevne og høj fleksibilitet for drift ud over de traditionelle grænser.

- Enestående ydeevne
- Avanceret design
- Intelligente totalløsninger

### Enestående ydeevne

Den nye TASKI swingo 2100micro tilbyder en enestående ydeevne, som drager fordel af kombinationen af hastighed, pladsbesparelse, manøvredegtighed og en høj tankkapacitet.

Et helt nyt design i rengøringsfunktionalitet, som reducerer manuelt arbejde og giver problemfri rengøring på store og små områder med det bedst mulige rengøringsresultat og en lav samlet ejerskabsomkostning.

Maskinens lille størrelse gør, at den problemfrit kan være i alle større elevatorer, så den kan bruges på alle etager på et site.

### Avanceret design

En høj ydeevne giver kun værdi, når den ikke går på kompromis med sikkerheden. TASKI swingo 2100micro kombinerer et godt overblik, ergonomi og høje sikkerhedsstandarder med baggrund i et beskyttende vandtanksdesign, en aktiv siddeplads og mange andre sikkerhedsfunktioner.

Maskinen er simpel og enkel at forberede og vedligeholde, hvilket øger driftseffektiviteten og reducerer behovet for tidskrævende brugeruddannelse.

### Intelligente totalløsninger

TASKI swingo 2100micro revolutionerer nuværende rengøringsprocesser og forbedrer din driftseffektivitet. Kombinationen af et bredt udvalg af muligheder, tilbehør og redskaber (TASKI IntelliDose, TASKI IntelliTrail, TASKI AquaStop, ToolHolder-koncept) muliggør individuel tilpasning til dine behov og hjælper dig med at opnå besparelser på dine samlede ejerskabsomkostninger.



TASKI®

**Diversey**<sup>TM</sup>

# TASKI® swingo 2100µmicro

## Tekniske data

Teoretisk ydeevne	3025 m <sup>2</sup> /t	Rentvandstank/Snavsetvandstank	75 L/75 L
Teoretisk ydeevne pr. tank	5000 m <sup>2</sup> /tank	Volt	24 V
Arbejdsbredde	55 cm	Nominel effekt	1440 W
Offset-funktion	14 cm	Batterikapacitet	< 4t
Børstesystem	2 x 28 cm	Maskinvægt (netto uden batterier)	185 kg
Børstetryk maksimum	0.45 N/cm <sup>2</sup>	Maskinvægt - klar til brug (uden operatør)	380 kg
Børstehastighed	165 rpm	Dimensioner (L x B x H)	138 x 58 x 128 cm
Bredde sugefod	63 cm	Støjniveau	< 70 dB(A)
Rengøringshastighed	< 5.5km/t	Godkendelser / Beskyttelsesklasse	GS, CB/II

## Model

Model	Article code
TASKI swingo 2100µmicro BMS (inkl. batt.)	7523901

## Tilbehør / Ekstra udstyr

Tilbehør / Ekstra udstyr	Article code
TASKI IntelliDose TASKI swingo 2100µmicro	7523412
TASKI IntelliTrail	7523390
TASKI swingo 2100µmicro TASKI AquaStop	7523413
TASKI swingo 2100µmicro tool holder base – large	7523414
TASKI swingo 2100µmicro tool holder base – small	7523415
Standardkit til vådsugning	8504490
TASKI vertica	7501650
Påfyldningsslange, 1,5 meter med universalkobling	8502830
TASKI swingo 2100µmicro lang aftapningslange	7523500
Skurebørste 28 cm	7519395
Vaskebørste 28 cm	7510632
Rondelholder 28 cm, harpoon grip	7510634
TASKI Americo Rød rondel 28 cm	5959915
TASKI Americo Hvid rondel 28 cm	5960019
TASKI Twister Grøn rondel 28 cm	5871006
TASKI Twister High Traffic Orange rondel 28 cm	7519286
TASKI Twister High Traffic Blå rondel 28 cm	7519287
TASKI Intellipad 28 cm	6093818