

Varenummer 1000008375

ABENA Puri-Line

Inventarmoppe, ABENA Puri-Line, grå, mikrofiber, 30 cm, med hook'n'loop, 66% genanvendt

- ✓ Kan vaskes op til 500 gange
- ✓ Svanemærket
- ✓ Velegnet til rengøring af glatte overflader
- ✓ Elektrostatisk tiltrækning af støv og snavs



Produktbeskrivelse

Svanemærket Inventarmoppe er særlig velegnet til tør og fugtig rengøring af white boards, paneler, døre, borde, vægge og andre inventaremnner. Ved tør rengøring vil akrylfibrene generere en stærk elektrostatisk opladning, som vil tiltrække støv og andet løst snavs. Moppen har en hook'n'loop bagside og anvendes derfor sammen med fremfører til hook'n'loop. Moppen tåler klor, sprit og desinfektion. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse. Produktet kan anvendes uden rengøringskemikalier. Dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99%. Se testrapport under datablade – øvrige produktinformationer.



MOIST

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarmoppe
Varemærke	ABENA
Vareserie	Puri-Line
Model	System størrelse 30
Farve	Grå
Features	30 cm, med hook'n'loop, 66% genanvendt
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	70% mikrofiber, 30% akryl
Længde/dybde	31.5 cm
Bredde	12 cm
Vægt, netto	66 g
Sugeevne	Optimal dosering: 50 ml. pr. moppe
Certifikater	Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Global Recycled Standard (GRS).
Svanemærket licensnr.	5083 0043
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.

De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.

Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:

1. Tørring med kold luft.
2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft)
3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft)

Vaskemiddel

Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)

Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C

Brug ikke vaskeforstærker

Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld - vask om uden skyllemiddel)

Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder

Tekstiler og maskinvask

Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.

Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.

Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt


Sorteres som Tekstil

Bortskaffelse af emballage

Sorteres som Pap

Forpakning


Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	67 cm	35 cm	14 cm	5703538447112
pk	5 stk	13 cm	33 cm	7 cm	5703538486746
stk	1 stk				5703538447105



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.



POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



Produktet kan bruges under fugtige forhold.

