

Batteridrevet ride-on kombinationsmaskine til gulvrengøring

TASKI swingo 2500 giver dig:

- Rengøring i en klasse for sig
- Ergonomi i højsædet
- Robusthed og driftssikkerhed
- Uovertruffen produktivitet

Rengøring i en klasse for sig

Det patenterede styresystem på alle hjul sætter nye standarder for manøvrerdygtighed og tillader brugen af maskinen på selv smalle og svært tilgængelige områder. Det nyudviklede skvisersystem sikrer 100% opugning og fuldstændig tørre gulve overalt.

Ergonomi i højsædet

Maskinen er komfortabel at sidde på og har en meget høj arbejdhastighed. Det ekstremt lave lydniveau, som kan sammenlignes med lydniveauet på en støvsuger, gør arbejdet mindre belastende.

Robusthed og driftssikkerhed

Færre mekaniske komponenter og en robust konstruktion sikrer høj driftssikkerhed.

Let udskiftelige børster og skviserblade gør den daglige vedligeholdelse meget brugervenlig og maskinen kan derfor hurtigt klargøres til brug.

Uovertruffen produktivitet

En højere arbejdhastighed på 7,5 km/time kombineret med MDS (Middel Dosering System) gør TASKI swingo 2500 op til 40% mere effektiv, sammenlignet med kombinationsmaskiner, som man går efter.



**Diversey**TM

TASKI® swingo® 2500

Tekniske data

Teoretisk ydeevne	5250 m ² /t	Køretid	3-5 h
Arbejdsbredde	70 cm	Maskinvægt klar til brug (med/uden operatør)	650 kg
Skviserbredde	93 cm	Dimensioner (L x B x H) (med/uden skviser)	78 x 169 x 137 cm
Tankkapacitet (rent vand)	95 L	Børstetryk (max)	52-74 kg
Tankkapacitet (snavset vand)	95 L	Rengøringshastighed	7.5 km/t
Spænding	24 V	Kørehastighed	9.0 km/t
Batterikapacitet	240-290 Ah/C5	Lydniveau	67 dB(A)
		Venderadius	1.9 m

Model

Model	Varenummer
TASKI swingo 2500	246305

Tilbehør

Tilbehør	Varenummer
Batterilader, SMC HF 24V 30A	243248
Rondelholder 35cm (14")	8501120
Skurebørste 35cm	8501080
Vaskebørste 35cm	8501060
Rondeller (14")	
IntelliDose	7516241

Beskrivelse af egenskaberne

MDS (Middel Dosering System): Med det patenterede MDS system doseres den rigtige mængde rengøringsopløsning på gulvet, afhængig af hvor hurtigt maskinen kører. Jo langsommere du kører (f.eks. rundt om hjørner), jo mindre mængde doseres. Det betyder, at der ikke dannes vandpytter. Du opnår også en forbrugsbesparelse af vand og rengøringsmidler på 30-50% samt en øget produktivitet.

Recirkulering: Med recirkuleringssystemet har du mulighed for at regenerere og genbruge vaskevandet. Du udnytter derved rengøringsmiddel og vand optimalt og opnår en større tankkapacitet og dermed mere køretid.

Aftømningspumpe: Har du ikke adgang til en kloak eller afløb, bør du vælge versionen med aftømningspumpe. Så kan du pumpe vandet.