

i-scrub 30EM Pro

Rund kraft
møder mobilitet



Håndtag til hurtig ombytning

Skift længden på håndtagene, så de passer til arbejdsforholdene. Brug det korte håndtag til præcision og en ergonomisk stilling. De lange håndtag kan bruges til at gå hen over ting.

Avanceret teknologi til runde bevægelser

Skrubning med én børste har aldrig været nemmere. Avanceret teknologi til runde bevægelser er baseret på 1650 omdrejninger pr. minut, der simulerer en rund bevægelse uden sidekraft, så alle kan betjene den uden oplæring. i-scrub 30EM fås i to versioner: Pro-versionen med en aftagelig strømledning og B-versionen, der er batteridrevet. i-scrub 30EM er en smart maskine med masser af kraft. I vandbeholderen øverst kan du blande dine kemikalier til perfektion. For at undgå at beskadige møbler og vægge har vi skabt en gummikofanger, så du kan arbejde frit!

Med eller uden ledning?

Den batteridrevne i-scrub 30EM giver dig fleksibilitet til at bruge den, hvor og hvornår du vil. Med blot ét ekstra i-power-batteri kan du arbejde 24/7.

Nem transport

Hjulene gør det nemt at tage i-scrub 30EM Pro/B med dig, uanset hvor du skal hen.





Foldbare hjul

Hvis hjulene forhindrer dit arbejde, kan du blot folde dem ind.



Vigtige funktioner

Aluminiumsstøbt

Kabinet støbt i aluminium i høj kvalitet, der føjer modstand og vægt til maskinen, så det høje børstetryk skabes til at rengøre mere på mindre tid.

Lukket dæksel

Designet med det forseglede dæksel beskytter motoren mod udsættelse af vand. Det tilføjer også et ekstra beskyttelseslag til i-scrub 30EM.



Centraliseret kontrol

Der sidder centraliserede kontrolmuligheder midt på maskinen. Alle dine reguleringsmuligheder, kontakter og kontrolelementer er inden for rækkevidde af dine fingerspidser.



Aftagelig opløsningsbeholder

Opløsningsbeholderen kan nemt tages af med en enkelt bevægelse. Dette gør den let at fylde, genopfylde og rense undervejs i arbejdet.

Bløde greb

Maskinens bløde greb garanterer god kontrol og fremragende ergonomi for brugeren.



Tekniske specifikationer

i-scrub 30EM Pro

Anvendelse	Skrubning af gulve og tæpper
Børstehastighed (runde bevægelser)	1650 omdrejninger pr. minut
Effektivt driftsområde	30 cm Ø
Maskinens størrelse (L x B x H)	27 x 23 x 120 cm
Produktets vægt	13,5 kg
Vægt inkl. kasse	17,5 kg
Kabellængde	1100 cm
Vandbeholder	1,7 L
Maskinens materiale	Zinklegering, stål og plast
Spænding og frekvens (V)	230 V
Motorkraft	250 W
Lydniveau	72 dBA på hårde gulve og 80 dBA på tæpper

i-scrub 30EM Pro B

Anvendelse	Skrubning af gulve og tæpper
Børstehastighed (runde bevægelser)	1650 omdrejninger pr. minut
Effektivt driftsområde	30 cm Ø
Maskinens størrelse (L x B x H)	27 x 23 x 120 cm
Produktets vægt (uden batterier)	12,6 kg
Produktets vægt (med batterier)	14,4 kg
Vandbeholder	1,7 L
Batterispecifikationer for i-power 9	24 V 8,8 Ah
Batterispecifikationer for i-power 14	25,2 V 14 Ah
Driftstid for i-power 9	75 minutter
Driftstid for i-power 14	119 minutter
Opladertype	Ekstern
Oplader	110-240 V, 50/60 Hz
Maskinens materiale	Zinklegering, stål og plast
Spænding og frekvens (V)	230 V
Motorkraft	250 W
Lydniveau	72 dBA på hårde gulve og 77 dBA på tæpper



V3.0-20201029

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Holland • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com