




Varenummer 1000010632



Puri-Line

## Micro Brush moppe, ABENA Puri-Line, grå, mikrofiber, 40 cm, 64% genanvendt

- ✓ Bakterieopsamlingseffekt på 99,9%
- ✓ Svanemærket
- ✓ Særligt velegnet til hårde og skridsikre gulve
- ✓ Ideel løsning til granit, marmor, fliser, epoxy samt skridsikre gulve
- ✓ Tåler klor, alkohol og desinfektion



### Produktbeskrivelse

Svanemærket mikrofiber moppe der har dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99,9%. Se testrapport under datablade – øvrige produktinformationer. Mikrofiber moppe med kraftig rensende Chenille fiber som effektivt kommer i bund med snavs, især på hårde gulve og skridsikre overflader, samtidig med at luven i moppen opsamler snavset. Den nye Chenille er den absolut kraftigst rensende fiber der er på markedet pga. den nye opbygning i fiberne. Bedst til udfordrende gulvttyper som gummigulve, fliser og gulve som er skridhæmmende, samt at foretrække til periodisk og grov rengøring. Moppen tåler klor, sprit og desinfektion. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse. Produktet kan anvendes uden rengøringskemikalier.



MOIST

### Specifikationer

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Micro Brush moppe                                                                             |
| Varemærke                        | ABENA                                                                                         |
| Vareserie                        | Puri-Line                                                                                     |
| Model                            | System størrelse 40                                                                           |
| Farve                            | Grå                                                                                           |
| Egenskaber                       | Hook'n'loop, fugt                                                                             |
| Features                         | 40 cm, 64% genanvendt                                                                         |
| Materiale                        | Mikrofiber                                                                                    |
| Ingredienser/sammensætning       | 100% chenille mikrofiber                                                                      |
| Længde/dybde                     | 45 cm                                                                                         |
| Bredde                           | 12 cm                                                                                         |
| Vægt, netto                      | 72 g                                                                                          |
| Sugeevne                         | Optimal dosering: 225 ml. pr. moppe                                                           |
| Certifikater                     | Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Global Recycled Standard (GRS). |
| Svanemærket licensnr.            | 5083 0043                                                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988                                                                                 |

**Vaskeanvisninger**

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.

De kan tåle vask ned til 70° C, da fibre åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibre ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.

Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:

1. Tørring med kold luft.
2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft)
3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft)

Vaskemiddel

Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)

Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C

Brug ikke vaskeforstærker

Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibre (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)

Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder

Tekstiler og maskinvask

Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.

Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.

Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

**Bortskaffelse af produkt**

Sorteres som Tekstil

**Bortskaffelse af emballage**

Sorteres som Pap

**Brugsanvisning**

Anvendes i fugtig eller våd tilstand.

**Forpakning**

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| kll   | 10 pk      | 49 cm  | 27 cm  | 30 cm  | 5703538327537 |
| pk    | 5 stk      | 47 cm  | 13 cm  | 4.5 cm | 5703538327513 |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.



POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



Produktet kan bruges under fugtige forhold.

