



Varenummer 1000010632

ABENA®

Fugtmoppe, ABENA Puri-Line Micro Brush, grå, mikrofiber, 40 cm, med hook'n'loop

- ✓ Bakterieopsamlingseffekt på 99,9%
- ✓ Svanemærket
- ✓ Særligt velegnet til hårde og skridsikre gulve
- ✓ Ideel løsning til granit, marmor, fliser, epoxy samt skridsikre gulve
- ✓ Tåler klor, alkohol og desinfektion



Produktbeskrivelse

Svanemærket mikrofiber moppe der har dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99,9%. Se testrapport under datablade – øvrige produktinformationer. Mikrofiber moppe med kraftig rensende Chenille fiber som effektivt kommer i bund med snavs, især på hårde gulve og skridsikre overflader, samtidig med at luven i moppen opsamler snavset. Den nye Chenille er den absolut kraftigst rensende fiber der er på markedet pga. den nye opbygning i fiberne. Bedst til udfordrende gulvtyper som gummigulve, fliser og gulve som er skridhæmmende, samt at foretrække til periodisk og grov rengøring. Moppen tåler klor, sprit og desinfektion. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse.



MOIST

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fugtmoppe
Varemærke	ABENA
Vareserie	Puri-Line Micro Brush
Model	System størrelse 40
Farve	Grå
Features	40 cm, med hook'n'loop
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	100% chenille mikrofiber
Længde/dybde	45 cm
Bredde	12 cm
Vægt, netto	72 g
Sugeevne	Optimal dosering: 225 ml. pr. moppe
Certifikater	Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	5083 0043
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.
 De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.
 Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:
 1. Tørring med kold luft.
 2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft)
 3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft)
 Vaskemiddel
 Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph < 10,5)
 Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C
 Brug ikke vaskeforstærker
 Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)
 Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder
 Tekstiler og maskinvask
 Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.
 Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.
 Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt

Sorteres som Tekstil

Bortskaffelse af emballage

Sorteres som Pap

Brugsanvisning

Anvendes i fugtig eller våd tilstand.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	49 cm	27 cm	30 cm	5703538327537
pk	5 stk	47 cm	13 cm	4.5 cm	5703538327513
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.