



Varenummer 1000010891



Classic

Dyne, ABENA Classic, 220x128cm, hvid, polyester/SMS, usteril, ultrasonic, engangs

- ✓ Væskeafvisende
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Antistatisk behandlet
- ✓ Individuelt pakket
- ✓ Minimere krydskontaminering
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Engangsdynen i antistatisk materiale er et rent og hygiejnisk alternativ til flergangsdynen. Med en engangsdyne hvirvles der mindre støv rundt i lokalerne, når sengene bliver redt og arbejdsgangen for personalet forbedres.

Engangsdynen har mange anvendelsesmuligheder og kan bl.a. bruges indenfor sundhedssektoren, i ambulancer, plejehjem samt klinikker og herberge.

Individuelt pakket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dyne
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Farve	Hvid
Features	Usteril, ultrasonic
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Polyester, SMS
Ingredienser/sammensætning	Top 30 g/m ² SMS, mellem 230 g/m ² Molton, bund 30 g/m ² SMS
Længde/dybde	220 cm
Bredde	128 cm
Tolerance	+/- 2 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	59 cm	39 cm	32 cm	5703538302718
pk	1 stk	48 cm	39 cm	0 cm	5703538302671
stk	1 stk				5703538302671



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Materialet er antistatisk behandlet.



Produktet har ultrasoniske tætninger.



Produktet er kun til engangsbrug.