

## Kvalitetsvaskemiddel, Fosfatfrit

### Beskrivelse

Clax Revita er et komplet vaskemiddel som er specielt formuleret til anvendelse i erhvervs-, og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk og manuel dosering og kan anvendes i alle vandhårdheder. Clax Revita kan anvendes til hvid bomuld og polyesterbomuld samt farvefaste tekstiler.

### Egenskaber

Clax Revita er et enzymatisk vaskepulver, baseret på en effektiv blanding af overflade aktive stoffer, kalkbindere, antigråningsmiddel, korrosionsinhibitorer, salte samt et blegesystem til mellemtemperaturer. Den velbalancerede blanding af overflade aktive stoffer, giver en fremragende fjernelse af oliebaseret, og partikulært snavs samt dispergering af snavskomponenterne. Det fosfatbaserede system sikrer lav koncentration af ioner fra vandhårdheder. Fosfaterne modvirker også gråning ved at holde snavspartiklerne opløst i vaskevandet og modvirker genudfældning. Produktet indeholder også andre stoffer der modvirker genudfældning af snavs. Clax Revita formuleringen indeholder også silikater der virker som antikorrosionsmiddel, og optisk hvidt der sikrer at tekstiler forbliver hvide i lang tid. Produktet indeholder et blegesystem til applikation ved mellemtemperaturer (50-70°C), og stabilisatorer der forhindrer at tekstilerne tager skade. Indholdet af protease enzymer fører til nedbrydning af proteiner, hvilket muliggør fjernelse af proteinholdigt snavs som blod og madrester.

### Fordele

- Fremragende vaskeresultater overfor et bredt spektrum af snavs og pletter
- Modvirker gråning af tekstiler – stabiliserer snavspartikler i vandet og forhindrer genudfældning
- Sikker at tekstiler forbliver hvide i lang tid
- Effektiv blegning af tekstiler ved mellemtemperaturer (minimal skade til tekstilerne)
- Modvirker korrosion af vaskemaskinens mekaniske dele
- Effektivt mod proteinholdigt snavs (f.eks. blod eller madrester)

### Brugsanvisning

For bedste resultater:

- Anvend blødgjort vand
- Del polyesterbomuld tekstiler fra øvrige tekstiler og vask separat
- Vask hvide og farvede tekstiler separat
- Del vasken op i let-, mellem-, og hårdt besmudsede tekstiler

### Dosering

Anbefalet dosering:

	Let snavset		Middel snavset		Meget snavset	
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
Blødt vand	10-15	15-25	15-20	25-30	20-25	30-40
Middelhårdt vand	15-20	25-30	20-25	30-40	25-30	40-45
Hårdt vand	20-25	30-40	25-30	40-45	30-35	45-50
Meget hårdt vand	25-30	40-45	30-35	45-50	35-40	50-60

*\*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a dark blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

CLAX® **Revita**

**35B1**

#### Tekniske data

Udseende: fra Hvid til Blå Væske

Duft: Let parfumeret

pH-værdi (brugskoncentration): ~ 11

Relativ vægtfylde (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 0.64

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

#### Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

#### Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
101100394	Clax Revita 35B1 20Kg W1779	Manuel dosering

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 01/02/2022 da-DK (P00093)