



Varenummer 1000011290

ABENA®

Tør-, fugt- og vådmoppe, ABENA Puri-Line Micro Complete, grå, mikrofiber, 60 cm, med velcro

- ✓ Bakterieopsamlings-effekt på 99,9%
- ✓ Svanemærket
- ✓ Særligt effektiv på gulve af laminat, lakeret træ, linoleumsgulv, fliser, epoxy og gummi
- ✓ Opsamler snavs langs kanter
- ✓ Tåler klor, alkohol og desinfektion



Produktbeskrivelse

Vores mikrofiber moppe er Svanemærket og har dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99,9%. Du kan se testrapporten på produktdatabladet under øvrige produktinformationer. Det er en hårdtvævet garn moppe med opskårne kantfrynsere, som effektivt opsamler snavs langs kanter og ved bord- og stoleben. Den hårde vævning af garnet gør moppen til det oplagte valg til brug på gulve med meget høj friktion. Moppen er særligt effektiv på gulve af laminat, lakeret træ, linoleumsgulv, fliser, epoxy og gummi. Moppen tåler både klor, sprit og desinfektion. Moppen vil ikke foretage slitage eller skader på overflader, når den anvendes i henhold til anbefalingerne.



DRY



WET



MOIST

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Produktbetegnelse | Tør-, fugt- og vådmoppe |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Puri-Line Micro Complete |
| Model | System størrelse 60 |
| Farve | Grå |
| Features | 60 cm, med velcro |
| Materiale | Mikrofiber |
| Ingredienser/sammensætning | 55% mikrofiber, 45% polyester |
| Længde/dybde | 64 cm |
| Bredde | 12 cm |
| Vægt, netto | 152 g |
| Sugeevne | Optimal dosering: 300 ml. pr. moppe |
| Certifikater | Svanemærket. |
| Svanemærket licensnr. | 5083 0043 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretrumbles op til 120°C, men 60°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.
 De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.
 Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:
 1. Tørring med kold luft.
 2. Skabstørring ved max 60°C
 Vaskemiddel
 Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)
 Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C
 Brug ikke vaskeforstærker
 Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)
 Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder
 Tekstiler og maskinvask
 Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.
 Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.
 Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt

Sorteres som Tekstil

Bortskaffelse af emballage

Sorteres som Pap

Brugsanvisning

Anvendes i fugtig eller våd tilstand.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| kll | 50 stk | 67 cm | 40 cm | 20 cm | 5703538337321 |
| pk | 5 stk | 67 cm | 20 cm | 3.5 cm | 5703538348594 |
| stk | 1 stk | | | | 5707180008608 |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.



Produktet bruges til manuel rengøring af gulve.



WET

Produktet kan bruges under våde forhold.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.

