



Varenummer 1000011290

ABENA Puri-Line

Micro Complete moppe, ABENA Puri-Line, grå, mikrofiber, 60 cm, 71% genanvendt

- ✓ Kan vaskes op til 500 gange
- ✓ Svanemærket
- ✓ Særligt effektiv på gulve af laminat, lakeret træ, linoleumsgulv, fliser, epoxy og gummi
- ✓ Opsamler snavs langs kanter
- ✓ Tåler klor, alkohol og desinfektion



Produktbeskrivelse

Svanemærket Complete moppe er særlig velegnet til at opsamle snavs langs kanter og ved bord- og stoleben, da det er en hårdtvævet garnmoppe med opskårne kantfrynser. Den hårde vævning af garnet gør moppen til det oplagte valg til brug på gulve med meget høj friktion. Moppen er særligt effektiv på gulve af laminat, lakeret træ, linoleumsgulv, fliser, epoxy og gummi. Moppen tåler både klor, sprit og desinfektion. Moppen vil ikke foretage slitage eller skader på overflader, når den anvendes i henhold til anbefalingerne. Produktet kan anvendes uden rengøringskemikalier. Dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99,9%. Se testrapport under datablade – øvrige produktinformationer.



DRY



WET



MOIST

Specifikationer

Produktbetegnelse	Micro Complete moppe
Varemærke	ABENA
Vareserie	Puri-Line
Model	System størrelse 60
Farve	Grå
Egenskaber	Tør, fugt, våd, hook'n'loop
Features	60 cm, 71% genanvendt
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	55% mikrofiber, 45% polyester
Længde/dybde	64 cm
Bredde	12 cm
Vægt, netto	152 g
Sugeevne	Optimal dosering: 300 ml. pr. moppe
Certifikater	Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Global Recycled Standard (GRS).
Svanemærket licensnr.	5083 0043
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.

De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.

Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:

1. Tørring med kold luft.
2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft)
3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft)

Vaskemiddel

Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)

Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C

Brug ikke vaskeforstærker

Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)

Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder

Tekstiler og maskinvask

Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.

Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.

Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt

Sorteres som Tekstil

Bortskaffelse af emballage

Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	67.1 cm	40.2 cm	19.8 cm	5703538337321
pk	5 stk	67 cm	20 cm	3.5 cm	5703538348594



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.



POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.



WET

Produktet kan bruges under våde forhold.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.

