



Varenummer 1000011290



Tør-, fugt- og vådmoppe, ABENA Puri-Line Micro Complete, grå, mikrofiber, 60 cm, med hook'n'loop

- ✓ Bakterieopsamlingseffekt på 99,9%
- ✓ Svanemærket
- ✓ Særligt effektiv på gulve af laminat, lakeret træ, linoleumsgulv, fliser, epoxy og gummi
- ✓ Opsamler snavs langs kanter
- ✓ Tåler klor, alkohol og desinfektion



Produktbeskrivelse

Vores mikrofiber moppe er Svanemærket og har dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99,9%. Du kan se testrapporten på produktdatabladet under øvrige produktinformationer. Det er en hårdtvævet garn moppe med opskårne kantfrynser, som effektivt opsamler snavs langs kanter og ved bord- og stoleben. Den hårde vævning af garnet gør moppen til det oplagte valg til brug på gulve med meget høj friktion. Moppen er særligt effektiv på gulve af laminat, lakeret træ, linoleumsgulv, fliser, epoxy og gummi. Moppen tåler både klor, sprit og desinfektion. Moppen vil ikke foretage slitage eller skader på overflader, når den anvendes i henhold til anbefalingerne.



DRY



WET



MOIST

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tør-, fugt- og vådmoppe
Varemærke	ABENA
Vareserie	Puri-Line Micro Complete
Model	System størrelse 60
Farve	Grå
Features	60 cm, med hook'n'loop
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	55% mikrofiber, 45% polyester
Længde/dybde	64 cm
Bredde	12 cm
Vægt, netto	152 g
Sugeevne	Optimal dosering: 300 ml. pr. moppe
Certifikater	Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	5083 0043
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.

De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.

Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:

1. Tørring med kold luft.
2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft)
3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft)

Vaskemiddel

Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph < 10,5)

Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C

Brug ikke vaskeforstærker

Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)

Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder

Tekstiler og maskinvask

Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.

Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.

Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt

Sorteres som Tekstil

Bortskaffelse af emballage

Sorteres som Pap

Brugsanvisning

Anvendes i fugtig eller våd tilstand.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	67 cm	40 cm	20 cm	5703538337321
pk	5 stk	67 cm	20 cm	3.5 cm	5703538348594
stk	1 stk				5707180008608



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.



WET

Produktet kan bruges under våde forhold.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.

