



CLAX® Soft Fresh

50A1

## Skyllemiddel – langtidsvirkende

### Beskrivelse

Clax Soft Fresh er et flydende skyllemiddel som er specielt formuleret til kommercielle vaskerier og boligvaskerier. Produktet kan anvendes på de fleste tekstiler, og kan doseres enten manuelt eller automatisk.

### Egenskaber

Clax Soft Fresh er et koncentreret skyllemiddel baseret på biologisk nedbrydelige kationiske, kvaterinære ammoniumsalte. I vaskeopløsningen adsorberer disse positivt ladede kationer, til stoffets negativt ladede overflade. Når først de er adsorberet, har kationerne en smørende effekt. Under tørreprocessen, modvirker dette at de individuelle fibrer sidder fast i hinanden og modvirker opbygning af statisk elektricitet (specielt med syntetiske fibrer). Derudover bliver strygning/ rulning lettere. Produktet er formuleret med en langtidsvirkende moderne parfume, som efterlader en behagelig duft. Clax Soft Fresh kan anvendes med de fleste tekstiler, men er særdeles effektivt med voluminøs eller teksturerede materialer som håndklæder. Det giver også en blød, silkeagtig fornemmelse på vævet eller fladt strikkede tekstiler.

### Fordele

- Effektiv blødgøring af mange typer materialer (håndklæder, linned, uld, sarte tekstiler osv.)
- Modvirker opbygning af statisk elektricitet i syntetiske materiale
- Efterlader en behagelig duft
- Baseret på biologisk nedbrydelige råvarer

### Brugsanvisning

Dosering er afhængig af vaskeklassifikation. Skyllemidlet bør tilsættes ved sidste skyl i en centrifugerende maskine eller i sidste sektion af et vaskerør. Anbefalet dosering: 5 – 10 ml/kg tørt vasketøj.

Bemærk venligst at skyllemidler ikke bør anvendes med artikler der består af polyester mikrofiberer som f.eks. enrumstekstiler og vandafvisende operationslinned eller mikrofiberklude.

### Tekniske data

Udseende: Uigennemsigtig Medium Blå Væske  
Duft: Produktspecifik, Let parfumeret  
pH-værdi (ufortyndet): ~ 3  
pH-værdi (brugskoncentration): > 5  
Relativ vægtfylde (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.00

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

### Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

### Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7522273	Clax Soft Fresh 50A1 2x5L W87	Manuel dosering
7522274	Clax Soft Fresh 50A1 10L W87	Manuel dosering
7522275	Clax Soft Fresh 50A1 20L W1605	Manuel dosering
7522280	Clax Soft Fresh 50A1 200L W1605	Automatisk dosering

