

Micro Pro

Størrelser:

25 cm – 30 cm – 40 cm – 60 cm

Materiale

Velcro: Opbørstet polyesterduk

2 absorberingslag af PES + 1 stabiliserings lag.

Garn: 50% PES – 50% MF (twistet 0,8 mm)

Optimal dosering pr. stk.

25 cm: 150 ml

30 cm: 175 ml

40 cm: 200 ml

60 cm: 225 ml

Miljømærke

Std. 100 by OEKO-TEX

Farvekodning

Nej



OVERFLADE

| | Micro PRO |
|----------------------|--|
| Laminat | ✓ |
| Lakeret træ | ✓ |
| Granit/fliser | ✓ |
| Olieret træ | |
| Rå træ | |
| Gummi | |
| Epoxy | |
| Linoleum | ✓ Kun polish-behandlede linoleumsgulve |
| Skridhæm. gulve | |
| Inventar | ✓ |
| Systemstr. & varenr. | 25 cm: 1000012403 30 cm: 1000012384 40 cm: 1000012385 60 cm: 1000012400 |
| Materiale | Microfiber |