

NOWA frigo



Brugsklart rengøringsmiddel til dybfryserum

- Ingen afrimning
- Ingen lagerfjernelse
- Op til -30 °C.

Produktprofil

- Til koncentreret anvendelse ved betjening af dybfryserum.
- Ingen afrimning eller fjernelse af varer fra lager nødvendigt. Dermed tids- og omkostningsbesparende.
- NOWA frigo har afrimende egenskaber. Produktet er effektivt mod olieholdigt eller fedtet snavs.
- Å grund af produktets antændelighed er det vigtigt at være opmærksom på de særlige foranstaltninger, der skal tages, for at garantere sikkerheden under arbejdet.

Anvendelsesområde

- Se doseringstabellen for korrekt dosering.
- Velegnet til alle alkoholresistente metal- eller plastmaterialer og overflader i kølerum samt til keramiske fliser.
- Også velegnet til anvendelse på kølediske.

Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.



Kan bruges indtil -30°C.

375 ml/L - konz.



Vægge Påfør på fliser. Lad det virke 5-10 min. Fjern smuds med tør klud. Tør overflader hvis nødvendigt.



Gulv Påfør med singledisc-maskine med en børste eller en rullebørstemaskine med nylonhår. Derpå tørres eller støvsuges overfladen grundigt.

Concentrated	Up to
75%	-31°C
50%	-25°C
37,5%	-14°C
	-8°C

Parameter	Koncentrat (100%)	Fortynding 3:1 (75%)	Fortynding 2:1 (66,6%)	Fortynding 1:1 (50%)	Fortynding 1:2 (33,3%)	Fortynding 1:3 (25%)
Flammepunkt	22°C	24,0 °C	25,5 °C	28,5 °C	34,0 °C	38,0 °C
Rengøringsmiddel [%]	100	75	66,6	50	33,3	25
Vand [%]	0	25	33,3	50	66,6	75
Maks. Rengøringsmiddel [°C]	6	6	6	6	6	6
Max. vand [°C]	6	8	9,5	12,5	18	22
Blandingstemperatur [°C]	6	6,5	7,2	9,3	14,1	18,1

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling



Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. Kontroller materialets egnethed på et diskret sted inden brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. På basis af disse informationer kan en eksplosionsfare udelukkes, hvis de nævnte temperaturområder i tabellen overholdes. Hvis det ikke kan sikres, at de ovennævnte temperaturområder kan overholdes, skal rengøringsapparaterne være konstrueret, så de er eksplosionssikre.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No.: 713887 1 x 10 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

