

## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

SC500 er en gulvvasker, der er omhyggeligt konstrueret til at forbedre produktiviteten og reducere dine samlede rengøringsomkostninger. Væsentlige fordele opnås via stor brugervenlighed og en række smarte funktioner, der gør det muligt at bruge gulvvaskeren i dagtimerne med det lavest mulige forbrug af vand og rengøringsmidler.

Mængden af vand og rengøringsmiddel reguleres automatisk i forhold til maskinens hastighed, og det øger produktiviteten. Ved at anvende denne funktion, der sikrer et ensartet rengøringsresultat og optimerer forbruget af vand og rengøringsmiddel, kan brugeren fokusere på at få opgaven løst.

Gulvvaskeren har flere funktioner, der er med til at reducere rengøringsomkostningerne. Det miljøvenlige Nilfisk Ecoflex-doseringssystem giver mulighed for stor fleksibilitet ved brug af rengøringsmidler, herunder gulvvask med vand alene, ved et enkelt tryk på en knap. Desuden er SC500 så støjsvag, at der er gode muligheder for at rengøre i dagtimerne og dermed spare omkostninger.

SC500 REV™ versionen med orbital rengøringsteknologi, angriber hurtigt og effektivt snavset fra flere retninger, og efterlader gulvet renere - i én arbejdsgang. SC500 REV™ kører dobbelt så langt på en tankfuld vand og slider markant mindre på rondellerne.




Optimer den batteridrevne driftstid på din SC500 med vores nye Lithium-ion batteri.



Billedet kan variere fra den valgte model






- Effektiv: 53 cm børstedæk med hastighedsregulering, der tilpasses gulvets beskaffenhed
- Brugervenlig: Børstedækket hæves/sænkes elektronisk
- Ensartet rengøring: Automatisk regulering af rengøringsmiddel/vand tilpasses gulvvaskerens hastighed
- Kraftfuld: Dobbelt børstetryk kan aktiveres efter behov
- Smart styring af indstillinger: Separate nøgler til superbruger og bruger
- Letvægts-sugefod med patenteret elastik-strop, gør det nemt at skifte og rengøre sugegummi
- SC500 REV™ versionen med orbital rengøringsteknologi, angriber hurtigt og effektivt snavset fra flere retninger, og efterlader gulvet renere - i én arbejdsgang.

• Standardudstyr




Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
<b>Ecoflex system</b>					
 Ecoflex Kit	9100002395	1			
<b>Disc-børster Ø530 mm</b>					
 Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1	•		
<b>Sugegummi</b>					
 Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1			
<b>Batterier</b>					



## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi







Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
 Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	2			
 BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0			
<b>Diverse</b>					
 Grovfilter kit	9100000795	1			
 Påfyldningsslange	9100000703	1			
 Smartkey - Bruger	56116518	1			
 Smartkey - Supervisor	56116519	1			

## • Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
<b>Ecoflex system</b>					
 Ecoflex Kit	9100002395	1	•		
<b>Disc-børster Ø530 mm</b>					
 Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1		•	•
<b>Sug gummi</b>					
 Sug gummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1	•		
<b>Batterier</b>					



## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
 Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	2	•		
 BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0		•	•
<b>Diverse</b>					
 Grovfilter kit	9100000795	1			
 Påfyldningslange	9100000703	1	•		
 Smartkey - Bruger	56116518	1	•		
 Smartkey - Supervisor	56116519	1	•		

Model	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
Ref. nr.	9087400020	9087401020	9087402020

## PRODUKT EGENSKABER

Batteri-drevet	•	•	•
Aut. af-/påmontering af børste	•	•	
One-Touch™ kontrolpanel	•	•	•
Grovfilter	•	•	•
Ecoflex forberedt	•	•	•
Lithium batteri			
Klembar aftapningslange med flow kontrol	•	•	•
Leveres klar til brug (komplet)	•		
2 nøgle system	•	•	•
Påfyldningslange	•	•	•
Sugefod	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
TrackClean forberedt	•	•	•



## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

Model	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
Ref. nr.	9087400020	9087401020	9087402020

## PRODUKT EGENSKABER

Traction drive	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Model	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Ref. nr.	CM9087402020-01	CM9087401020-09	CM9087401020-10

## PRODUKT EGENSKABER

Batteri-drevet	•	•	•
Aut. af-/påmontering af børste		•	•
One-Touch™ kontrolpanel	•	•	•
Grovfilter	•	•	•
Ecoflex forberedt	•	•	•
Lithium batteri			
Klembar aftapningsslange med flow kontrol	•	•	•
Leveres klar til brug (komplet)			
2 nøgle system	•	•	•
Påfyldningsslange	•	•	•
Sugefod	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
TrackClean forberedt	•	•	•
Traction drive	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Tekniske specifikationer	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
Max. køretid (timer)	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Max. hastighed (km/t)	5	5	5
Batterier (stk.)			
Spænding (V)	24	24	24
IP beskyttelsesklasse	X4	X4	X4
Isolationsklasse	I	III	I
Nominal effekt (W)	930	930	930
Børstemotor, effekt (W)	450	450	670
Sugemotor, effekt (W)	280	280	280
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m <sup>2</sup> /t)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Vaskebredde (mm)	530	530	508



## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

Tekniske specifikationer	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
Min. venderadius (cm)	130	130	130
Max. stigning ved transport (%)	2	2	2
Vandmængde (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Rent-/snavsevandstank (l)	45/45	45/45	45/45
Sugefodsbredde (mm)	720	720	720
Børste/rondel, diameter (mm)	530/508	530/508	508/508
Børstemotor, tryk (kg)	15/30	15/30	22/30
Børstemotor, hastighed (RPM)	155	155	0-30
Børster, antal / type	1 Disc	1 Disc	1 REV
Dimensioner, L x B x H (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Bruttovægt køreklar (kg)	207	207	210
Nettovægt (kg)	85	83	88
Forsendelsesvægt (kg)	192	114	119
Vibrationsniveau v./ førerens arm (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries			
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3








Tekniske specifikationer	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Max. køretid (timer)	5 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
Max. hastighed (km/t)	5	5	5
Batterier (stk.)		1,2 or 3	1,2 or 3
Spænding (V)	24	24	24
IP beskyttelsesklasse	X4	X4	X4
Isolationsklasse	I	I	I
Nominel effekt (W)	930	930	930
Børstemotor, effekt (W)	670	450	450
Sugemotor, effekt (W)	280	280	280
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m <sup>2</sup> /t)	2550/1530	2650/1590	2650/1590
Vaskebredde (mm)	508	530	530
Min. venderadius (cm)		130	130
Max. stigning ved transport (%)	2	2	2
Vandmængde (cl/m)	0.38/0.75/1.5	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
Rent-/snavsevandstank (l)	45/45	45/45	45/45
Sugefodsbredde (mm)	720	720	720
Børste/rondel, diameter (mm)	508/508	530/508	530/508
Børstemotor, tryk (kg)	22/30	15/30	15/30



## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi












Tekniske specifikationer	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Børstemotor, hastighed (RPM)	0-30	155	155
Børster, antal / type	1 REV	1 Disc	1 Disc
Dimensioner, L x B x H (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Bruttovægt køreklar (kg)	210	184.4	184.4
Nettovægt (kg)	88	83	83
Forsendelsesvægt (kg)	192	161	161
Vibrationsniveau v./ førerens arm (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries		60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Sound level (IEC60335-2-72)		63 (60) ±3	63 (60) ±3

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
<b>Rondeller 20" / Ø508 mm</b>					
 ECO PAD BLÅ 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001956	1			
 ECO PAD BRUN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001957	1			
 ECO PAD GRØN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001958	1			
 Eco Pad hvid 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001960	1			
 Eco Pad rød 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001959	1			
 ECO PAD SORT 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001955	1			
<b>Specialrondeller</b>					
 Eco Brilliance Pad blå 20" Ø500 (2 stk)	10002349	1			



## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi






	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
	Eco Brilliance Pad grøn 20" Ø500 (2stk)	10002351	1			
	Eco Brilliance Pad gul 20" Ø500 (2 stk)	10002350	1			
	Eco Brilliance Pad rød 20" Ø500 (2 stk)	10002348	1			
<b>Ecoflex system</b>						
	Ecoflex beholder 5 liter komplet	56104190	1			
	Ecoflex Kit	9100002395	1			
<b>Opladere</b>						
	Oplader HF 24V 10A SB120R	80512410	1			
	Oplader HF 24V 13A SB120R	80532413	1			
<b>Batterier</b>						
	Batteri 12V 76A GEL monoblok	80564310	2			
	Batteri 12V 85A WET semi-tr. monoblok	80564800	2			
	Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	2			
	Batteri 12V 110A WET rørcelle monoblok	80564600	2			

## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi





Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
 Batteri 12V 110A WET semi-traktion	L00200049	2			
 BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0			
<b>Rondelholdere</b>					
 Rondelholder 20" Ø508 mm Velcro	9099671000	1	○	○	
 Rondelholder 21" Ø530 mm	L08837018	1	○	○	
<b>Diverse</b>					
 Anti-skumfilter	909 5065 000	1			
 AUTOMATISK VANDPÅFYLDNING KIT	9100000005	1			
 Eksternt vådsugekit	9100002205	0	○	○	○
 Grovfilter kit	9100000795	1			
 HIGH POWER SUGEMOTOR KIT 24V 450W	9100000491	1			
LITHIUM ION EXPANSION KIT 24V	9100003110	0			
 MOPPEHOLDER OG SPAND, KIT	9100002280	1			
 Påfyldningsslange	9100000703	1			







## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
 Smartkey - Bruger	56116518	1			
 Smartkey - Supervisor	56116519	1			
USB KIT	9100002403	1			
<b>Disc-børster Ø530 mm</b>					
 Børste Aglite Grit 500 21" Ø530 mm	L08837067	1	○	○	
 Børste Clean Grit 240, 21" Ø530 mm	L08837029	1	○	○	
 Børste Dyna Grit 80 21" Ø530 mm	L08837066	1	○	○	
 Børste Magna Grit 46 21" Ø530 mm	L08837065	1	○	○	
 Børste Midlite Grit 180 21" Ø530 mm	L08837028	1	○	○	
 Børste naturhår 21" Ø530 mm	L08837027	1	○	○	
 Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1	●	○	
 Børste Prolite 21" Ø530 mm	L08837026	1	○	○	
<b>Sugegummi</b>					
 BLADES SQUEEGEE 700MM 28 PU KIT	9100000490	1			

## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 53 B Complete	SC500 53 B	SC500 53 REV
 Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1			
 Sugegummi kit rød Gum 29" 740 mm	9100000060	1			
<b>Stænkskørter</b>					
 Stænkskørt kit 20" 510 mm	9100001441	1	○	○	
<b>Tilbehørskit</b>					
 WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1			

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
<b>Rondeller 20" / Ø508 mm</b>					
 ECO PAD BLÅ 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001956	1	○		
 ECO PAD BRUN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001957	1	○		
 ECO PAD GRØN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001958	1	○		
 Eco Pad hvid 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001960	1	○		
 Eco Pad rød 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001959	1	○		
 ECO PAD SORT 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001955	1	○		













## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
<b>Specialrondeller</b>					
 Eco Brilliance Pad blå 20" Ø500 (2 stk)	10002349	1	○		
 Eco Brilliance Pad grøn 20" Ø500 (2stk)	10002351	1	○		
 Eco Brilliance Pad gul 20" Ø500 (2 stk)	10002350	1	○		
 Eco Brilliance Pad rød 20" Ø500 (2 stk)	10002348	1	○		
<b>Ecoflex system</b>					
 Ecoflex beholder 5 liter komplet	56104190	1	○		
 Ecoflex Kit	9100002395	1	●		
<b>Opladere</b>					
 Oplader HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○		
 Oplader HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○		
<b>Batterier</b>					
 Batteri 12V 76A GEL monoblok	80564310	2	○		
 Batteri 12V 85A WET semi-tr. monoblok	80564800	2	○		







## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
 Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	2	•		
 Batteri 12V 110A WET rørcelle monoblok	80564600	2	○		
 Batteri 12V 110A WET semi-traktion	L00200049	2	○		
 BATTERY, 24V, LI-ION, 7S20P, MH1	106479002	0		•	•
<b>Rondelholdere</b>					
 Rondelholder 20" Ø508 mm Velcro	9099671000	1		○	○
 Rondelholder 21" Ø530 mm	L08837018	1		○	○
<b>Diverse</b>					
 Anti-skumfilter	909 5065 000	1	○		
 AUTOMATISK VANDPÅFYLDNING KIT	9100000005	1	○		
 Eksternt vådsugekit	9100002205	0		○	○
 Grovfilter kit	9100000795	1			
 HIGH POWER SUGEMOTOR KIT 24V 450W	9100000491	1	□		
LITHIUM ION EXPANSION KIT 24V	9100003110	0		○	○

## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	MOPPEHOLDER OG SPAND, KIT	9100002280	1	□		
	Påfyldningsslange	9100000703	1	•		
	Smartkey - Bruger	56116518	1	•		
	Smartkey - Supervisor	56116519	1	•		
	USB KIT	9100002403	1	□		
<b>Disc-børster Ø530 mm</b>						
	Børste Aglite Grit 500 21" Ø530 mm	L08837067	1		○	○
	Børste Clean Grit 240, 21" Ø530 mm	L08837029	1		○	○
	Børste Dyna Grit 80 21" Ø530 mm	L08837066	1		○	○
	Børste Magna Grit 46 21" Ø530 mm	L08837065	1		○	○
	Børste Midlite Grit 180 21" Ø530 mm	L08837028	1		○	○
	Børste naturhår 21" Ø530 mm	L08837027	1		○	○
	Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1		•	•

## Gulvvasker med stor brugervenlighed og god økonomi

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC500 REV Complete	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	Børste Prolite 21" Ø530 mm	L08837026	1		○	○
<b>Sugegummi</b>						
	BLADES SQUEEGEE 700MM 28 PU KIT	9100000490	1	○		
	Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1	●		
	Sugegummi kit rød Gum 29" 740 mm	9100000060	1	○		
<b>Stænskørter</b>						
	Stænskørt kit 20" 510 mm	9100001441	1		○	○
<b>Tilbehørskit</b>						
	WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□		