



Varenummer 1000025987



Gulvvasker, Diversey TASKI, Ultimaxx 1900, SD43, gel, walk-behind, manuelt børsteløft, 43/45 l, 430 mm

Produktbeskrivelse

TASKI ULTIMAXX 1900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger. Der kan tilkøbes IntelliTrail 2.0, IntelliDose, Aqustop, HEPA filter og IntelliTouch skærm. SD43-model med 1x17" holdere - den nye enkel holder (43 cm) har en direkte gearkonstruktion, hvilket markant forbedrer robustheden og levetiden. Roterende holder har et godt tryk og et lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Derudover har SD43-modellen også et støjniveau på 63 dB(A), og helt ned på 60 dB(A) på Eco-mode. Det giver en gulvvasker der larmer mindre end mange støvsugere. Oplader medfølger i prisen. Batterier købes separat: 1999916701. Der skal bruges 2 batterier til denne. Husk at børste skal bestilles separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Ultimaxx 1900, SD43
Features	Walk-behind, manuelt børsteløft
Strømspecifikationer	Gel batteri
Vaske/fejebredde	430
Rent/snavsevandtank, kapacitet	43/45 l
Inkluderet tilbehør	Indbygget lader

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				