

Højtryksrenser XGT®

HW001GZ

40Vmax • 115 bar

Lille og handy højtryksrenser i 40Vmax XGT® serien til kobling af vandslange, eller tilkobling fra vandtank.

HW001G er en ledningsfri højtryksrenser i 40Vmax XGT® serien, med en høj vaskeevne, der svarer til modeller med ledning. HW001G kan benyttes med 1 X40V eller 2 X40V batterier, er udstyret med ø140 mm hjul, hvilket giver mulighed for god mobilitet på ujævn terræn. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	1870 / 2580 / 3350 min ⁻¹
Maks. vandtemperatur	40 °C
Sughøjde max.	1 m
Max. tryk	115 bar
Regulerbar tryk	30 - 85 bar
Max. Feed Pressure	10 bar
Driftstid XGT® / 5,0 Ah	60 / 30 / 18 min
Lydtrykniveau	71 dB(A)
Vibrationsniveau	3,2 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Slange, længde	5 m
Max. luftmængde	7,0 L/min
Dimensioner (LxBxH)	344 x 383 x 520 mm
International beskyttelsesklasse	IPX5

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Let at transportere
- Høj vaskeevne svarende til modeller med ledning
- Teleskophåndtag for nem transport og opbevaring

EAN 0197050000255

DB 2378635

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

197824-4
TURBOLANSE



197842-2
PISTOL



197879-9
RENGØRINGSSTIFT



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123784-4
HIGH PRESSURE SLANGE



197822-8
VARIODYSE



197824-4
TURBOLANSE



197828-6
VASKEBØRSTE



197831-7
ROTATIONSBØRSTE



197840-6
DRÆN RENSER 15m



197842-2
PISTOL



197864-2
HØJTRYKSBØRSTE



197867-6
KOBLING ROTÉR BAR



197870-7
LANZE SÆT 3 DELE



197873-1
SUGESLANGE SÆT



197876-5
LANZE



197879-9
RENGØRINGSSTIFT



197881-2
VANDFILTER



197886-2
SKUM DYSE M. BEHOLDER



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

