




Varenummer 1000026925

ABENA® Puri-Line

Moppe, heavy scrub, ABENA Puri-Line, grå, 40 cm, lommer, 50% genanvendt

- ✓ Kan vaskes op til 500 gange
- ✓ Svanemærket
- ✓ God til at løsne grove partikler
- ✓ Velegnet til skridsikre gulve
- ✓ Børster med skureeffekt
- ✓ God til at løsne grove partikler
- ✓ Særlig velegnet til granit/marmor/fliser, Epoxy gulve, og skridhæmmende gulve, gummi og linoleum



Produktbeskrivelse

Svanemærket Scrub moppe er særlig velegnet til gulvvask samt tørmoppe. Meget effektiv moppe med børster, der giver ekstra skureeffekt og som gør moppen velegnet til vask af både hårde og ujævne gulve. Børstesammensætningen nedsætter samtidig friktionen mellem gulv og moppe, hvilket giver dig et produkt i ergonomisk topklasse, samtidig med, at gulvvasken er hurtigt overstået. Moppen har snoet garn, så også grovere partikler nemt opsamles. Moppen er særlig effektiv på både skridsikre gulve og granit-, epoxy-, gummi- og linoleumsgulve. Moppen tåler klor, sprit og desinfektionsmidler. For mere information se også testrapporten under øvrige produktinformationer i vores datablade. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse. Produktet kan anvendes uden rengøringskemikalier. Dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99,9%. Se testrapport under datablade – øvrige produktinformationer.



MOIST



WET

Specifikationer

Produktbetegnelse	Moppe
Varemærke	ABENA
Vareserie	Puri-Line
Model	System størrelse 40
Farve	Grå
Egenskaber	Fugt, våd, lomme
Features	40 cm, lommer, 50% genanvendt
Ingredienser/sammensætning	50% genanvendt polyester, 50% mikrofiber
Længde/dybde	40 cm
Bredde	18 cm
Vægt, netto	113 g
Sugeevne	Optimal dosering: 200 ml. pr. moppe
Certifikater	Global Recycled Standard (GRS). Svanemærket.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Vaskeanvisninger

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 160°C og prestrykkes på 45 bar.
Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.
De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.
Vaskemiddel
Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)
Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C
Brug ikke vaskeforstærker
Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibre (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)
Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder
Tekstiler og maskinvask
Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.
Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.
Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

Bortskaffelse af produkt

Sorteres som Tekstil

Bortskaffelse af emballage

Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 stk	49.3 cm	42.2 cm	23.4 cm	5703538508103
pk	5 stk	49 cm	22.6 cm	6.8 cm	5703538508097
stk	1 stk				5703538509797



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.



WET

Produktet kan bruges under våde forhold.

