

38 cm tæpperengøringsmaskine

Egenskaber

- Driftssikkerhed og høj ydeevne
- Fleksibel anvendelse
- Lavere samlede driftsomkostninger
- Enkel og let at anvende

Driftssikkerhed og høj ydeevne

TASKI procarpet 30 er udviklet med samme kvalitetsniveau som alle vores TASKI gulvrenøringsmaskiner. TASKI har udviklet denne maskine med vores ekspertise inden for opslugning af snavs og anvendelse af rengøringsmiddel. Dette har resulteret i en tæpperengøringsmaskine med høj ydeevne og fremragende rengøringsresultater.

Fleksibel anvendelse

TASKI procarpet 30 giver brugeren mulighed for selv at vælge den rengøringsmetode, der passer bedst til deres behov ud fra tid og besmudsning. Maskinen kan opsættes til grundrengøring (ekstraktion) ved høj besmudsning eller til opfriskning af tæppet, eller den kan opsættes til periodisk rengøring (indkapsling) ved at bruge vores rengøringsmiddel, som er specielt udviklet til indkapsling.

Lavere samlede driftsomkostninger

Maskinen gør det muligt at udføre alle tæpperengøringsaktiviteter og vælge den metode, der passer bedst. Periodisk rengøring bidrager til forlængelse af tid mellem grundrengøringer, og giver tæppet et flottere udseende i længere tid uden behov for lange tørretider.

Enkel og let at anvende

Maskinen kan skifte mellem grundrengøring (ekstraktion) og periodisk rengøring (indkapsling) blot ved at skifte rengøringsmiddel og trykke på en knap. Det perfekte balancepunkt giver mulighed for at arbejde længe med maskinen uden at blive træt. Derudover fås et stort udvalg af tilbehør, som dækker mange yderligere rengøringsmetoder.

