



Varenummer 1000031457

Gulvvasker, Comac, Vispa XL BT, walk-behind, 25/27 l, 430 mm

Produktbeskrivelse

Den nye Vispa XL er en kraftfuld og avanceret maskine, men samtidig yderst manøvreduktig. Med en arbejdsbredde på 43 cm og et eksklusivt design passer Vispa XL perfekt ind i det eksisterende sortiment og bliver en ny allieret i vedligeholdelsesrengøring af små og mellemstore områder – selv hvor pladsen er trang – og den klarer selv det mest genstridige snavs. Gulvvaskeren leveres med oplader. Batteri og Børster/rondelholder skal bestilles separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Comac
Model	Vispa XL BT
Features	Walk-behind
Batteri driftstid	2 h
Vaske/fejebredde	430 mm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	25/27 l
Inkluderet tilbehør	Ekst. batterier
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	89.5 cm	121.5 cm	53 cm	
stk	1 stk				