

Vaske-/Polér Maskine XGT®

PS001G

40V • 190/200 mm • 0 – 600 min⁻¹

Alsided, ledningsfri single-disc rengøringsmaskine til vask og polering.

Single disc maskinen har et gennemtænkt ergonomisk design. Den kan skrubbe, polere og moppe med et bredt udvalg af børster, discs, pads og rondeller. Den er især anvendelig til trapper samt langs vægge og svært tilgængelige områder hvor man ønsker at undgå ledninger. LED arbejdslys er med som standard. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 150 / 350 / 600 min ⁻¹
Driftstid XGT® / 2,5 Ah	140 / 50 / 30 min
Batteri	Li-ion
Lydeffektniveau	88 dB(A)
Lydtrykniveau	73 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt	4,4 - 5,6 kg
Produktets nettovægt	3,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	1081 - 1435 x 204 x 361 mm
Papirstørrelse m/velcro	190 / 200 mm

Brugerfordele

- Indstilling af 3 hastigheder (lav / medium / høj) giver operatøren mulighed for at tilpasse hastigheden til opgaven
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt



Generel

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

