

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

SC550 er en innovativ walk-behind-gulvvasker, der er enkel og intuitiv at lære at bruge og vedligeholde. Det gør det nemt at komme hurtigt i gang efter meget lidt oplæring. Den er designet til at optimere brugen af vand og energi, samtidig med at den kan håndtere krævende rengøringsopgaver. Tag godt imod Nilfisk SC550 walk-behind-gulvvaskeren, designet til at hjælpe dit team med at præstere og din virksomhed med at nå nye højder. SC550 er brugervenlig, intuitiv og let at lære, så dit team kan komme i gang med minimal oplæring. Det ergonomiske design sikrer komfort for brugeren, og effektiv brug af ressourcer skåner miljøet.

Enkel og intuitiv

SC550 er en avanceret walk-behind-gulvvasker, der er nem at lære og intuitiv at betjene, så selv førstegangsbrugere hurtigt kan komme i gang og levere en professionel rengøring.

- Kvalitetsskærmen på 7" har intuitive betjeningslementer, der kun viser de nødvendige oplysninger. Den brugervenlige touchskærm suppleres af en drejeknap, som er nem at betjene, selv når brugerens hænder er våde eller iført handsker.
- Brugere kommer hurtigt i gang takket være de indbyggede vejledninger og vedligeholdelsesmanualer.
- Farvede touch points angiver tydeligt, hvor brugere skal interagere for effektiv vedligeholdelse – for eksempel, hvordan man nemt fjerner sugefoden og hænger den op til tørring.



Billedet kan variere fra den valgte model

Fleksibel og ergonomisk

Rengøring kan være en udfordrende opgave, derfor har vi designet SC550 med fokus på komfort og ergonomi. Maskinen tilpasses nemt din organisations specifikke rengøringsbehov og tager hensyn til de enkelte brugeres behov, så alle kan arbejde effektivt og behageligt.


- Vælg mellem fire dæk baseret på din gulvtype og dine rengøringsbehov (rondel, dobbeltrondel, cylindrisk og REV).
- Justerbar ratstamme kan tilpasses brugerens højde, hvilket reducerer belastning og ubehag.
- Personlige pinkoder tilpasser sprog, rengøringsindstillinger og adgangsniveau til den enkelte bruger.

Større indvirkning med mindre påvirkning

SC550 klarer krævende opgaver, samtidig med at den optimerer brugen af vand, energi og rengøringsmiddel.

- Smarte forudindstillinger sikrer optimal ydeevne, samtidig med at brugen af vand og rengøringsmiddel optimeres.
- Takket være vores Ecoflex- og Smartflow-systemer bruger SC550 op til 40 % mindre vand og 60 % mindre rengøringsmiddel sammenlignet med rengøringsmaskiner uden lignende teknologi.*
- Holdbare komponenter holder SC550 kørende i mange år, og den er konstrueret til at være nem at skille ad og genbruge.
- Bruger op til 27 % mindre energi end tidligere modeller.










• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Cylinderbørster					
 Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,4	909 5823 000	2			
Ecoflex system					
CHEMICAL TANK PKD	9100001081	1	•	•	•



NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.




Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
 ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	•	•	•
Rondelholdere					
 Rondelholder 12" Ø305 mm Velcro	9099670000	2			•
 Rondelholder 20" Ø508 mm Velcro	9099671000	1	•		
Disc-børster Ø305 mm					
 Børste Prolene 12" Ø305 mm "Blå"	L08603842	2			•
Disc-børster Ø530 mm					
 Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1	•		
Sugegummi					
 BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1			
 BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1			•
 BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
 Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1	•	•	
Batterier					
BATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•	•
LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1	•	•	•
Indbygget oplader					

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Sugefod, sugegummi, skørter og stænskørt						
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	55945118	1			
	FRONT AND REAR GUIDE-WEAR	55944976	1	•	•	
	HARNESS UI BOARD CONNECTION SIP	55944981	1			•
	KIT-STABILIZER STUD	55945119	1			
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			•
Stænskørter						
	Stænskørt kit 20" 510 mm	9100001441	1			
Diverse						
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•	•	•
	COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1			
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•	•	•
	HOSE FILLING SIP	55944917	1			
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•	•
	USB PORT SIP	55944967	1	•	•	•









• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Cylinderbørster						
	Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,4	909 5823 000	2	•		
Ecoflex system						
	CHEMICAL TANK PKD	9100001081	1	•		
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	•		
Rondelholdere						
	Rondelholder 12" Ø305 mm Velcro	9099670000	2			


NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.






Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

	Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	Rondelholder 20" Ø508 mm Velcro	9099671000	1		•	
Disc-børster Ø305 mm						
	Børste Prolene 12" Ø305 mm "Blå"	L08603842	2			
Disc-børster Ø530 mm						
	Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1		•	
Sugegummi						
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1			
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
	Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1		•	•
Batterier						
	BATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•	•
	LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1	•	•	•
Indbygget oplader						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Sugefod, sugegummi, skorter og stænkskørt						
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	55945118	1			
	FRONT AND REAR GUIDE-WEAR	55944976	1		•	•
	HARNESS UI BOARD CONNECTION SIP	55944981	1	•		
	KIT-STABILIZER STUD	55945119	1			






Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT		55945045	1			
Stænkskørter						
	Stænkskørt kit 20" 510 mm	9100001441	1			
Diverse						
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•		
	COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1		•	•
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•		
	HOSE FILLING SIP	55944917	1		•	•
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•	•
	USB PORT SIP	55944967	1	•	•	•

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Cylinderbørster					
	Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,4	909 5823 000	2		•
Ecoflex system					
	CHEMICAL TANK PKD	9100001081	1		
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1		
Rondelholdere					
	Rondelholder 12" Ø305 mm Velcro	9099670000	2	•	
	Rondelholder 20" Ø508 mm Velcro	9099671000	1		
Disc-børster Ø305 mm					
	Børste Prolene 12" Ø305 mm "Blå"	L08603842	2	•	
Disc-børster Ø530 mm					

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1		
Sugegummi					
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•	•
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1		
	Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1		
Batterier					
	BATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•
	LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1	•	•
Indbygget oplader					
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•
Sugefod, sugegummi, skørter og stænskørt					
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	55945118	1		
	FRONT AND REAR GUIDE-WEAR	55944976	1		
	HARNESS UI BOARD CONNECTION SIP	55944981	1	•	•
	KIT-STABILIZER STUD	55945119	1		
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1	•	
Stænskørter					
	Stænskørt kit 20" 510 mm	9100001441	1		
Diverse					
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1		
	COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1	•	•
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1		

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	HOSE FILLING SIP	55944917	1	•	•
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•
	USB PORT SIP	55944967	1	•	•

Model	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Ref. nr.	50000656	50000658	50000651

PRODUKT EGENSKABER

Justerbart håndtag	•	•	•
Aut. af-/påmontering af børste	•		•
Indbygget oplader	•	•	•
Automatisk bremse	•	•	•
Cylindrisk børstedæk			
Grovfilter	•	•	•
Indbygget sugefodsophæng	•	•	•
Lithium batteri	•	•	•
Klembar aftapningsslange med flow kontrol	•	•	•
Leveres klar til brug (komplet)	•	•	•
Ecoflex installeret	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
Orbital Scrubbing		•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•	•	•
Front laser indicator	•	•	•
Connectivity ready	•	•	•

Model	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Ref. nr.	50000655	50000666	50000667

PRODUKT EGENSKABER

Justerbart håndtag	•	•	•
Aut. af-/påmontering af børste		•	
Indbygget oplader	•	•	•

NILFISK

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Model	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Ref. nr.	50000655	50000666	50000667

PRODUKT EGENSKABER

Automatisk bremse	•	•	•
Cylindrisk børstedæk	•		
Grovfilter	•	•	•
Indbygget sugefodsophæng	•	•	•
Lithium batteri	•	•	•
Klembar aftapningsslange med flow kontrol	•	•	•
Leveres klar til brug (komplet)	•		
Ecoflex installeret	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
Orbital Scrubbing			•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•		
Front laser indicator	•		
Connectivity ready	•	•	•

Model	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Ref. nr.	50000668	50000669

PRODUKT EGENSKABER

Justerbart håndtag	•	•
Aut. af-/påmontering af børste	•	
Indbygget oplader	•	•
Automatisk bremse	•	•
Cylindrisk børstedæk		•
Grovfilter	•	•
Indbygget sugefodsophæng	•	•
Lithium batteri	•	•
Klembar aftapningsslange med flow kontrol	•	•
Leveres klar til brug (komplet)		

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Model	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI- ION EU/UK
Ref. nr.	50000668	50000669

PRODUKT EGENSKABER

Ecoflex installeret	•	•
SmartFlow system	•	•
Orbital Scrubbing		
Nilfisk SilenTech™	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•
Several languages available	•	•
Blue touch point	•	•
Plastic Squeegee	•	•
Front light indicator		
Front laser indicator		
Connectivity ready	•	•

Tekniske specifikationer	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Transport hastighed (km/t)	5	5	5
Spænding (V)	24	24	24
Nominel effekt (W)	830	560	630
Børstemotor, effekt (W)	450	670	450
Sugemotor, effekt (W)	350	350	350
Vakuum (mm H2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3	65±3 / 61±3
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	2650/1590	2550/1530	3050/1830
Vaskebredde (mm)	530	508	610
Vandmængde (cl/m)	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5	0,90 / 1,8 / 3,6
Rent-/snavsevandstank (l)	50/50	50/50	50/50
Sugefodbredde (mm)	720	720	810
Børstemotor, tryk (kg)	15-30	22-30	25-30
Børstemotor, hastighed (RPM)	120	30	120
Børster, antal / type	1 disc	1 REV	2 disc
Orbit speed (RPM)		2250	
Dimensioner, L x B x H (mm)	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Nettovægt (kg)	105	106	115
Max. stigning ved drift (%)	10	10	10

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.



Tekniske specifikationer	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Rengøringsmiddeltank, volumen (l)	5	5	5
Bruttovægt køreklar (kg)	173	174	183
Debris hopper volume			
Brush/pad size (inch/mm)	530/508	508	2x305

Tekniske specifikationer	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Transport hastighed (km/t)	5	5	5
Spænding (V)	24	24	24
Nominel effekt (W)	680	830	560
Børstemotor, effekt (W)	300	450	670
Sugemotor, effekt (W)	350	350	350
Vakuum (mm H2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 59±3	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Vaskebredde (mm)	508	530	508
Vandmængde (cl/m)	1,0 / 1,83 / 2,8	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5
Rent-/snavsevandstank (l)	50/50	50/50	50/50
Sugefodsbredde (mm)	810	720	720
Børstemotor, tryk (kg)	22	15-30	22-30
Børstemotor, hastighed (RPM)	600	120	30
Børster, antal / type	2 cylindrical	1 disc	1 REV
Orbit speed (RPM)			2250
Dimensioner, L x B x H (mm)	1290x590x1050	1330x540x1050	1360x540x1050
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Nettovægt (kg)	111	105	106
Max. stigning ved drift (%)	10	10	10
Rengøringsmiddeltank, volumen (l)	5	5	5
Bruttovægt køreklar (kg)	179	173	174
Debris hopper volume	1.7		
Brush/pad size (inch/mm)	2x508	530/508	508












Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tekniske specifikationer	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Transport hastighed (km/t)	5	5
Spænding (V)	24	24
Nominal effekt (W)	630	680
Børstemotor, effekt (W)	450	300
Sugemotor, effekt (W)	350	350
Vakuum (mm H ₂ O)	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 61±3	65±3 / 59±3
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	3050/1830	2550/1530
Vaskebredde (mm)	610	508
Vandmængde (cl/m)	0,90 / 1,8 / 3,6	1,0 / 1,83 / 2,8
Rent-/snavsevandstank (l)	50/50	50/50
Sugefodsbredde (mm)	810	810
Børstemotor, tryk (kg)	25-30	22
Børstemotor, hastighed (RPM)	120	600
Børster, antal / type	2 disc	2 cylindrical
Orbit speed (RPM)		
Dimensioner, L x B x H (mm)	1340x680x1050	1290x590x1050
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260
Nettovægt (kg)	115	111
Max. stigning ved drift (%)	10	10
Rengøringsmiddelstank, volumen (l)	5	5
Bruttovægt køreklar (kg)	183	179
Debris hopper volume		1.7
Brush/pad size (inch/mm)	2x305	2x508












● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Rondeller 12" / Ø305 mm					
 Eco Pad blå 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001905	1			○
 Eco Pad brun 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001906	1			○












Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	Eco Pad grøn 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001907	1			○
	Eco Pad hvid 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001909	1			○
	Eco Pad rød 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001908	1			○
	Eco Pad sort 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001904	1			○
Rondeller 20" / Ø508 mm						
	ECO PAD BLÅ 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001956	1	○	○	
	ECO PAD BRUN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001957	1	○	○	
	ECO PAD GRØN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001958	1	○	○	
	Eco Pad hvid 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001960	1	○	○	
	Eco Pad rød 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001959	1	○	○	
	ECO PAD SORT 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001955	1	○	○	
Specialrondeller						
	Eco Brilliance Pad blå 12" Ø305 (2 stk)	10002317	1			○












Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
 Eco Brilliance Pad blå 20" Ø500 (2 stk)	10002349	1	○	○	
 Eco Brilliance Pad grøn 12" Ø305 (2stk)	10002319	1			○
 Eco Brilliance Pad grøn 20" Ø500 (2stk)	10002351	1	○	○	
 Eco Brilliance Pad gul 12" Ø305 (2 stk)	10002318	1			○
 Eco Brilliance Pad gul 20" Ø500 (2 stk)	10002350	1	○	○	
 Eco Brilliance Pad rød 12" Ø305 (2 stk)	10002316	1			○
 Eco Brilliance Pad rød 20" Ø500 (2 stk)	10002348	1	○	○	
Børster					
 GASKET RUBBER D.11.5X19X5 BLACK SIP	56390008	1		○	
Rondeller					
 HARDWARE BRUSH DECK KIT	56390079	1	○	○	
Rondelholdere					
 Rondelholder 12" Ø305 mm	L08603939	2			○
 Rondelholder 12" Ø305 mm Velcro	9099670000	2			●










Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	Rondelholder 20" Ø508 mm Velcro	9099671000	1	•		
	Rondelholder 21" Ø530 mm	L08837018	1	○		
Cylinderbørster						
	Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,4	909 5823 000	2			
	Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,6	909 5825 000	2			
	Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,45	909 5824 000	2			
Disc-børster Ø305 mm						
	Børste Mid Grit 240 12" Ø305 mm	L08603873	2			○
	Børste Midlite Grit 240 12" Ø305 mm	L08603872	2			○
	Børste Prolene 12" Ø305 mm "Blå"	L08603842	2			•
	Børste Prolite 12" Ø305 mm	L08603874	2			○
	Børste Union Mix 12" Ø305 mm	L08603875	2			○
Disc-børster Ø530 mm						
	Børste Aglite Grit 500 21" Ø530 mm	L08837067	1	○		



Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
 Børste Clean Grit 240, 21" Ø530 mm	L08837029	1	○		
 Børste Dyna Grit 80 21" Ø530 mm	L08837066	1	○		
 Børste Magna Grit 46 21" Ø530 mm	L08837065	1	○		
 Børste naturhår 21" Ø530 mm	L08837027	1	○		
 Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1	●		
 Børste Prolite 21" Ø530 mm	L08837026	1	○		
Sugegummi					
 BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1			
 BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1			●
 BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1			○
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 RED GUM KIT	55941297	1			○
 BLADES SQUEEGEE 790MM 28 PU KIT	910000490	1	○	○	
 Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	910000810	1	●	●	


Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
 Sugegummi kit rød Gum 29" 740 mm	910000060	1	○	○	
Ecoflex system					
CHEMICAL TANK PKD	9100001081	1	●	●	●
 ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	●	●	●
Stænskørter					
 Stænskørt kit 20" 510 mm	9100001441	1	○		
Diverse					
ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	●	●	●
 CADDY KIT	55945046	1	○	○	○
 CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□	□
COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1	○	○	○
 Eksternt vådsugekit	9100002205	1	○	○	○
 FOB KIT SC550	55945047	1	□	□	□
 FRONT LIGHT SIP	55944926	1	○	○	○
FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	●	●	●
HOSE FILLING SIP	55944917	1			
 KEY FOB SIP	55945048	1	○	○	○

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
 MOPPEHOLDER OG SPAND, KIT	9100002280	1	○	○	○
TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	●	●	●
USB PORT SIP	55944967	1	●	●	●
Sugefod, sugegummi, skørter og stænkskørt					
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	55945118	1			
FRONT AND REAR GUIDE-WEAR	55944976	1	●	●	
HARNESS UI BOARD CONNECTION SIP	55944981	1			●
KIT-STABILIZER STUD	55945119	1			
SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			●
Batterier					
BATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	●	●	●
LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1	●	●	●
SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945038	1	○	○	○
Indbygget oplader					
 CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●	●

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Rondeller 12" / Ø305 mm					
 Eco Pad blå 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001905	1			
 Eco Pad brun 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001906	1			
 Eco Pad grøn 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001907	1			
 Eco Pad hvid 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001909	1			












Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	Eco Pad rød 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001908	1			
	Eco Pad sort 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001904	1			
Rondeller 20" / Ø508 mm						
	ECO PAD BLÅ 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001956	1		○	○
	ECO PAD BRUN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001957	1		○	○
	ECO PAD GRØN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001958	1		○	○
	Eco Pad hvid 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001960	1		○	○
	Eco Pad rød 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001959	1		○	○
	ECO PAD SORT 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001955	1		○	○
Specialrondeller						
	Eco Brilliance Pad blå 12" Ø305 (2 stk)	10002317	1			
	Eco Brilliance Pad blå 20" Ø500 (2 stk)	10002349	1		○	○
	Eco Brilliance Pad grøn 12" Ø305 (2stk)	10002319	1			











Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	Eco Brilliance Pad grøn 20" Ø500 (2stk)	10002351	1		○	○
	Eco Brilliance Pad gul 12" Ø305 (2 stk)	10002318	1			
	Eco Brilliance Pad gul 20" Ø500 (2 stk)	10002350	1		○	○
	Eco Brilliance Pad rød 12" Ø305 (2 stk)	10002316	1			
	Eco Brilliance Pad rød 20" Ø500 (2 stk)	10002348	1		○	○
Børster						
	GASKET RUBBER D.11.5X19X5 BLACK SIP	56390008	1			○
Rondeller						
	HARDWARE BRUSH DECK KIT	56390079	1		○	○
Rondelholdere						
	Rondelholder 12" Ø305 mm	L08603939	2			
	Rondelholder 12" Ø305 mm Velcro	9099670000	2			
	Rondelholder 20" Ø508 mm Velcro	9099671000	1		●	
	Rondelholder 21" Ø530 mm	L08837018	1		○	








Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Cylinderbørster					
 Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,4	909 5823 000	2	•		
 Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,6	909 5825 000	2	○		
 Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,45	909 5824 000	2	○		
Disc-børster Ø305 mm					
 Børste Mid Grit 240 12" Ø305 mm	L08603873	2			
 Børste Midlite Grit 240 12" Ø305 mm	L08603872	2			
 Børste Prolene 12" Ø305 mm "Blå"	L08603842	2			
 Børste Prolite 12" Ø305 mm	L08603874	2			
 Børste Union Mix 12" Ø305 mm	L08603875	2			
Disc-børster Ø530 mm					
 Børste Aglite Grit 500 21" Ø530 mm	L08837067	1		○	
 Børste Clean Grit 240, 21" Ø530 mm	L08837029	1		○	
 Børste Dyna Grit 80 21" Ø530 mm	L08837066	1		○	


Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
 Børste Magna Grit 46 21" Ø530 mm	L08837065	1		○	
 Børste naturhår 21" Ø530 mm	L08837027	1		○	
 Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1		●	
 Børste Prolite 21" Ø530 mm	L08837026	1		○	
Sugegummi					
 BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1			
 BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	●		
 BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1	○		
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 RED GUM KIT	55941297	1	○		
 BLADES SQUEEGEE 790MM 28 PU KIT	910000490	1		○	○
 Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1		●	●
 Sugegummi kit rød Gum 29" 740 mm	9100000060	1		○	○
Ecoflex system					
CHEMICAL TANK PKD	910001081	1	●	□	□


Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
 ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	•	□	□
Stænkskørter					
 Stænnskørt kit 20" 510 mm	910001441	1		○	
Diverse					
ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•	□	□
 CADDY KIT	55945046	1	○	○	○
 CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□	□
COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1	○	•	•
 Eksternt vådsugekit	910002205	1	○	○	○
 FOB KIT SC550	55945047	1	□	□	□
 FRONT LIGHT SIP	55944926	1	○	○	○
FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•	○	○
HOSE FILLING SIP	55944917	1		•	•
 KEY FOB SIP	55945048	1	○	○	○
 MOPPEHOLDER OG SPAND, KIT	910002280	1	○	○	○
TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•	•
USB PORT SIP	55944967	1	•	•	•
Sugefod, sugegummi, skørter og stænnskørt					

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	55945118	1			
FRONT AND REAR GUIDE-WEAR	55944976	1		•	•
HARNESS UI BOARD CONNECTION SIP	55944981	1	•		
KIT-STABILIZER STUD	55945119	1			
SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			
Batterier					
BATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•	•
LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1	•	•	•
SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945038	1	○	○	○
Indbygget oplader					
 CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•













• Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Rondeller 12" / Ø305 mm				
 Eco Pad blå 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001905	1	○	
 Eco Pad brun 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001906	1	○	
 Eco Pad grøn 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001907	1	○	
 Eco Pad hvid 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001909	1	○	
 Eco Pad rød 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001908	1	○	
 Eco Pad sort 12" Ø305 mm (5 stk.)	10001904	1	○	
Rondeller 20" / Ø508 mm				

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.












Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	ECO PAD BLÅ 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001956	1		
	ECO PAD BRUN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001957	1		
	ECO PAD GRØN 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001958	1		
	Eco Pad hvid 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001960	1		
	Eco Pad rød 20" Ø508 mm (5 stk.)	10001959	1		
	ECO PAD SORT 20" Ø508 MM (5 STK.)	10001955	1		
Specialrondeller					
	Eco Brilliance Pad blå 12" Ø305 (2 stk)	10002317	1	○	
	Eco Brilliance Pad blå 20" Ø500 (2 stk)	10002349	1		
	Eco Brilliance Pad grøn 12" Ø305 (2stk)	10002319	1	○	
	Eco Brilliance Pad grøn 20" Ø500 (2stk)	10002351	1		
	Eco Brilliance Pad gul 12" Ø305 (2 stk)	10002318	1	○	
	Eco Brilliance Pad gul 20" Ø500 (2 stk)	10002350	1		












NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.










Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	Eco Brilliance Pad rød 12" Ø305 (2 stk)	10002316	1	○	
	Eco Brilliance Pad rød 20" Ø500 (2 stk)	10002348	1		
Børster					
	GASKET RUBBER D.11.5X19X5 BLACK SIP	56390008	1		
Rondeller					
	HARDWARE BRUSH DECK KIT	56390079	1		
Rondelholdere					
	Rondelholder 12" Ø305 mm	L08603939	2	○	
	Rondelholder 12" Ø305 mm Velcro	9099670000	2	●	
	Rondelholder 20" Ø508 mm Velcro	9099671000	1		
	Rondelholder 21" Ø530 mm	L08837018	1		
Cylinderbørster					
	Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,4	909 5823 000	2		●
	Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,6	909 5825 000	2		○
	Cylinderbørste polypropylen 510 mm 0,45	909 5824 000	2		○








Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Disc-børster Ø305 mm					
	Børste Mid Grit 240 12" Ø305 mm	L08603873	2	○	
	Børste Midlite Grit 240 12" Ø305 mm	L08603872	2	○	
	Børste Prolene 12" Ø305 mm "Blå"	L08603842	2	●	
	Børste Prolite 12" Ø305 mm	L08603874	2	○	
	Børste Union Mix 12" Ø305 mm	L08603875	2	○	
Disc-børster Ø530 mm					
	Børste Aglite Grit 500 21" Ø530 mm	L08837067	1		
	Børste Clean Grit 240, 21" Ø530 mm	L08837029	1		
	Børste Dyna Grit 80 21" Ø530 mm	L08837066	1		
	Børste Magna Grit 46 21" Ø530 mm	L08837065	1		
	Børste naturhår 21" Ø530 mm	L08837027	1		
	Børste Prolene 21" Ø530 mm	L08837025	1		


Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	Børste Prolite 21" Ø530 mm	L08837026	1		
Sugegummi					
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•	•
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1	○	○
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 RED GUM KIT	55941297	1	○	○
	BLADES SQUEEGEE 790MM 28 PU KIT	9100000490	1		
	Sugegummi kit Gum 29" 740 mm	9100000810	1		
	Sugegummi kit rød Gum 29" 740 mm	9100000060	1		
Ecoflex system					
	CHEMICAL TANK PKD	9100001081	1	□	□
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	□	□
Stænskørter					
	Stænskørt kit 20" 510 mm	9100001441	1		
Diverse					
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	□	□

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	CADDY KIT	55945046	1	○	○
	CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□
	COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1	●	●
	Eksternt vådsugekit	9100002205	1	○	○
	FOB KIT SC550	55945047	1	□	□
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	○	○
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	○	○
	HOSE FILLING SIP	55944917	1	●	●
	KEY FOB SIP	55945048	1	○	○
	MOPPEHOLDER OG SPAND, KIT	9100002280	1	○	○
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	●	●
	USB PORT SIP	55944967	1	●	●
Sugefod, sugegummi, skørter og stænkskørt					
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	55945118	1		
	FRONT AND REAR GUIDE-WEAR	55944976	1		
	HARNESS UI BOARD CONNECTION SIP	55944981	1	●	●
	KIT-STABILIZER STUD	55945119	1		
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1	●	
Batterier					
	BATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	●	●
	LI-ION BATTERY 25.6V 50AH	55945450	1	●	●
	SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945038	1	○	○
Indbygget oplader					

Intuitiv, fleksibel walk-behind-gulvvasker.

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•