

Varenummer 131923



## Plastbakke, Duni, 21,5x14,8x5cm, 940 ml, sort, PP, 2-rums, 540/400 ml

- ✓ Eget til mikrobølgeovn
- ✓ Eget til alle typer af fødevarer
- ✓ Eget til forsegling



### Produktbeskrivelse

Denne HMR er velegnet til alle typer fødevarer. PP produkter er særligt gode ved brug op til temperaturer på 100°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Varemærke	Duni
Farve	Sort
Materiale	PP
Længde/dybde	21.5 cm
Bredde	14.8 cm
Højde	5 cm
Rumindhold, brutto	940 ml
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	540/400 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost, køl og temperaturer op til stuetemperatur, samt i 4 timer ved 70C og hot-fill. Produktet kan ydermere anvendes i 3 minutter ved max 900W i mikroovn.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost, køl og temperaturer op til stuetemperatur, samt i 4 timer ved 70°C og hot-fill. Produktet kan ydermere anvendes i 3 minutter ved max 900W i mikroovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	312 stk	59.5 cm	40 cm	24 cm	7321031710052
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.