



Varenummer 131992

Automatbæger, 9cm, Ø7cm, 20 cl, 21 cl, hvid, PS, m/antistatisk behandling

- ✓ Antistatisk behandlet
- ✓ Til automater



Produktbeskrivelse

Automatbæger til kaffeautomater. Antistatisk behandlet så kopperne adskilles en efter en i automaterne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Automatbæger
Farve	Hvid
Features	M/antistatisk behandling
Materiale	PS
Højde	9 cm
Diameter	7 cm
Vægt, netto	3.4 g
Rumindhold, netto	20 cl
Rumindhold, brutto	21 cl
Antal lag	2-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn eller mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-10°C - +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3000 stk	40 cm	40 cm	56 cm	5703538040610
pk	100 stk	7 cm	7 cm	55.5 cm	5703538040597
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.