



Varenummer 15520

ABENA® Cater-Line

Guldfilm, ABENA Cater-Line, 300m x 30cm, champagne, PE, i cut-box, uperforeret

- ✓ Cut-boks med slide cutter
- ✓ Nem afskæring af filmen
- ✓ Forbedret klæbeevne
- ✓ Kraftig film tåler stræk og yder optimal beskyttelse af maden
- ✓ God allround film
- ✓ Også egnet til ren fedt, olie og fedtholdig mad



Produktbeskrivelse

Vores Cater-Line guldfilm har en forbedret klæbeevne sammenlignet med almindelig PE-film og kan anvendes til opbevaring af alle fødevarer samt almindelig husholdning, hvilket gør den til en rigtig god allround film. Den egner sig også til olie- og fedtholdig mad. PE guldfilmen har en tykkelse på 12 my og er derfor en kraftig og stærk film, som dels beskytter maden, dels tåler stræk og håndtering. Perforeringen i filmen gør det nemt og effektivt at arbejde med den, fordi man ikke skal skære den over. Derfor vil håndtering af filmen foregå hurtigere end film uden perforering. Samtidig undgår du unødigt spild, hvor filmen typisk krølles sammen og smides ud i forbindelse med afrivning fra dispenser. cut-boksen er forsynet med en slide cutter, som skærer filmen ved at skyde slide cutteren fra den ene til den anden side. Desuden gør cut-boksen det muligt at flytte filmen fra ét sted til et andet, så du har den hvor den skal bruges - uafhængigt af en dispenser.



Specifikationer

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Guldfilm |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Cater-Line |
| Sekundær farve | Champagne |
| Features | I cut-box |
| Perforering | Uperforeret |
| Materiale | PE |
| Længde/dybde | 300 m |
| Bredde | 30 cm |
| Vægt, netto | 0.99 kg |
| Vægt, brutto | 1.08 kg |
| Tykkelse | 12 micron |
| Antal lag | 1-lags |
| Hylsediameter | 7.5 cm |
| Certifikater | Til fødevarer. |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020 |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Farligt legetøj for børn. Må ikke anvendes i almindelig ovn eller mikrobølgeovn. |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares rent og tørt. |
| Anvendelsestemperatur | Ved dybfrysning og opbevaring ved køleskabstemperatur og stuetemperatur uden tidsbegrænsning. Ved temperaturer over 90° vil folien blive blød og trække sig sammen. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kl | 3 rl | 35.5 cm | 28.2 cm | 11 cm | 5703538137891 |
| stk | 1 pk | | | | |
| pk | 1 rl | 35 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 5703538137884 |
| rl | 1 rl | | | | 5703538137884 |



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.