

Tex Des 60



PRODUKTTYPE Tekstilvaskemiddel

ANVENDELSE Desinfektionsevnen har været i fokus ved udvikling af Tex Des 60.

For brugeren er Tex-Des 60 nemt at anvende og sikrer forebyggelse gennem høj hygiejnestandard. Tex Des 60 anvendes primært til desinficerende vask ved 60°C af alle typer hvide og kulørte tekstiler, undtagen uld og silke. Velegnet til vask på hospitaler, plejehjem, institutioner.

For at sikre desinfektion skal der doseres 30 ml/kg i forhold til vaskemaskinens størrelse f.eks. 150ml til 5 kg's vaskemaskine

Tex Des 60 kan også anvendes til almindelig vask. Dosering 10-20 ml/kg vask afhængig af tøjets besmudsning.

EGENSKABER Desinficerer effektivt alle typer bakterier herunder MRSA og Clostridium Difficile ved 60°C vask i 15 minutter. Har desinficerende effekt allerede fra 40°C.

Indeholder enzymer der effektivt nedbryder proteinstoffer.
Indeholder blegemiddel der effektivt bleger pletter bort ved 50-70°C. Jo højere temperatur jo kraftigere blegning.

Sammensætningen sikrer høj hvidhed og modvirker farveoverførsel mellem tekstilerne i vaskemaskinen.

Indeholder ikke parfume og optisk hvidt.

OPBEVARING Opbevares i tæt lukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares beskyttet mod vand.
OPBEVARING: -20°C → 35°C

GODKENDELSE Produktet er testet efter anerkendt vasketest inden for sygehussektoren i Tyskland, der kræver drabstest på log7 - dvs. 10.000.000 bakterier skal reduceres til 1. Bakteriologiske drabstest er foretaget af det autoriserede Institute for Hygiene and Microbiology, Dr. Brill + Partner i Hamborg. Testet og godkendt af akkrediteret laboratorie som desinficerende vaskemiddel ved 60°C i henhold til VAH/DGHM 2001pkt.17.2

SIKKERHED Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til erhversmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Når der IKKE skal sikres desinfektion, doseres 20 g pr. kg af vaskemidlet Tex Des 60 svarende til:

Der kan reduceres til på doseringen hvis vaskemaskinen underfyldes.

5 kg maskine=100 ml=1,0 dl
6 kg maskine=120 ml=1,2 dl
7 kg maskine=140 ml=1,4 dl
8 kg maskine=160 ml=1,6 dl

PRODUKTDATA

Farve	Hvid.
Tilstandsform	Pulver
Lugt	Uden lugt.
Vægtfylde	~1,00 kg/l
pH brugsopløsning 10%	~9,7

