



# Mini Guide – TASKI Sprint 200 free SD

Tilgængelig i 1,4 ltr.

## Til rengøring af:



Gulve

Vandresistente  
overflader



Vinduer og glas



SmartDose



Inventarrensørings-  
middel til dagligt brug



Svanemærket

1



### Dosering:

Vælg flaske- eller spandikon på det gule dose-ringshoved. Træk helt op og tryk derefter ned og dosér produkt i enten doseringsflaske/bruse-flaske (500 ml) eller spand (5 ltr.)

2



Påfør med klud  
eller spray

Til glas/spejle,  
spray begrænset  
mængde på klud  
og tør efter

3



Skift klud regelmæssigt

4



Lad lufttørre

Diversey  
Teglbuens 10  
2990 Nivå  
Tlf. 70 10 66 11