

TASKI Tapi Spotex 2

Pletfjerner til tæpper

Beskrivelse

Pletfjerner til vandopløselige pletter på alle typer tæpper eller polstrede møbler. Specielt effektiv overfor pletter som juice, kaffe, te, ketchup, vin eller blod

Egenskaber

- Enestående formulering til fjernelse af almindelige pletter
- Effektiv blanding af overfladeaktive stoffer
- Praktisk klar-til-brug sprayflaske
- Godkendt af Woolsafe Institute
- Odour Neutralising Technology

Fordele

- Ingen behov for komplicerede løsninger til pletfjernelse – en nem løsning til de fleste slags pletter
- Særdeles effektivt overfor vandbaserede pletter
- Nem at håndtere og bruge til hurtig pletfjernelse og forbehandling
- Sikker at brug på alle typer tæpper herunder uldtæpper
- Odour Neutralising Technology sikrer neutralisering af dårlige lugte, så duften af friske æbler forstærkes

Brugsanvisning

Dosering

TASKI Tapi Spotex 2 er klar til brug. Anvendes ufortyndet

Anvendelse:

Støvsug pletten. Fjern alt fast materiale ved forsigtigt at skrabe tæppeoverfladen med et ikke-skarpt redskab. Fjern væske ved at trykke med rene hvide klude eller papirservietter.

Spray produktet direkte på det snavsede område. Hvis nødvendigt lad produktet 30 sec. Bearbejd pletten fra kanten og indad for at undgå spredning af pletten. Tryk (skrub ikke) med rene hvide klude eller papirservietter. Gentag hvis nødvendigt. For at få det bedste resultat renses området med rent vand for at forhindre hurtig genbesmudsning. Lad området tørre. Ved store pletter anbefales det at dybderense.

Vigtigt:

Test tæppets farveægthed og krympning på et ikke synligt sted før brug

C4c



Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, farveløs væske
Vægtfylde (20°C):	1.01g/cm ³
pH (koncentreret):	7,5 – 8,0

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation

Indhold og funktion

Vandig opløsning af propan-2-ol (fedtløser), polycarboxylater (hindrer genudfældning af kalk), hydrogenperoxid (blegemiddel), anionisk tensid (løser, dispergerer og bærer smuds), nonionisk tensid (løser, dispergerer og bærer smuds), citrat (kalkbinder) og parfume (dufter)

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialist

Opbevaring

Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7513335	6x750 ml	Sprayflaske

Diversey
Teglbuens 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
www.diversey.com

August 2011