

Afkalkningsmiddel til periodisk anvendelse

Beskrivelse

Suma Scale D5.2 er et afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på kaffemaskiner, køkkenudstyr og redskaber samt til afkalkning af opvaskemaskine.

Egenskaber

- Afkalkningsmiddel til fjernelse af kalkbelægninger på køkkenudstyr og - redskaber samt opvaskemaskine, bain marie, kogekar, steamers, te- og kaffeurner
- Produktets sammensætning af uorganisk syre og nonionisk tensid, sikrer effektiv afkalkning på alle typer overflader
- Formuleringen er ikke ætsende på hud

Fordele

- Effektiv fjernelse af kalkbelægning
- Sikker at anvende da formuleringen ikke er ætsende

Brugsanvisning

Afkalkning af kaffemaskiner og el-kogere:


1. Hæld 1 ltr. varmt vand på/i kaffemaskinen/el-kogeren og tilsæt 50 - 100ml Suma Scale D5.2.
2. Start maskinen og lad halvdelen af blandingen løbe igennem. Sluk for maskinen og vent ca. 5 min. Genstart og lad resten af blandingen løbe igennem.
3. Gennemskyl maskinen 2-3 gange i rent vand.

Iblødsætning:

1. Anvend en koncentration på minimum 100 ml Suma Scale D5.2 til 1 ltr. varmt vand (10%) afhængig af kalkbelægning.
2. Påfyld brugsopløsning eller iblødsæt indtil kalkbelægning er opløst.
3. Skrub, hvis nødvendigt for at fjerne svære belægninger.
4. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre.

Sprayrengøring:

1. Påfør en brugsopløsning på min. 200 ml/ltr. varmt vand (20%) på overflade eller udstyr.
2. Lad virke i min. 30 min. og børst.
3. Efterskyl grundigt med rent vand og lad lufttørre.



° A.I.S.E.

Maskinopvask:

1. Sluk for doseringsudstyret.
 2. Fyld opvaskemaskinen med rent vand.
 3. Hæld tilstrækkeligt med Suma Scale D5.2 i vasketank, så brugsopløsning bliver 10-20% (100-200ml/ltr.).
 4. Lad brugsopløsningen cirkulere i 10-15 min.
 5. Tøm vasketank og kontroller.
 6. Gentag proces, hvis nødvendigt.
 7. Tøm vasketank og efterskyl grundigt.
 8. Lad lufttørre med åben låge.
 9. Tænd for doseringsudstyret igen.
- Ovenstående doseringer er minimumsdoseringer beregnet på optimale forhold.

Tekniske data

Udseende: Klar væske

pH-værdi (ufortyndet): <2

Vægtfylde (20°C): 1.11

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Produktkompatibilitet

Anvendes Suma Scale D5.2 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken, men kobber, messing eller aluminium skal behandles med varsomhed (kort kontakttid).