

Alkalisk lavtskummende gulvrengøringsmiddel

Beskrivelse

Effektivt alkalisk gulvrengøringsmiddel, velegnet til brug i gulvvaskemaskiner. Fjerner effektivt kraftig smuds og fedt fra ubehandlede gulve, der tåler vand. Er også velegnet til topskuring af polish.

Egenskaber

- Effektiv kombination af tensider og alkali
- Lavtskummende og hurtigt virkende
- Mange anvendelsesmuligheder
- Effektiv til topskuring af polish
- Frisk parfume

Fordele

- Effektiv til grundrengøring af gulve, som tåler vand (undtaget ubehandlet træ)
- Rengør og fjerner effektivt snavs, fedt og vaskeplejefilm
- Velegnet til brug i gulvvaskemaskiner og skuremaskiner samt til manuel gulvvask
- Effektiv til topskuring af polish før påføring af nye lag
- Efterlader en behagelig og frisk duft

Brugsanvisning

TASKI Jontec Forward skal fortyndes og doseres enten manuelt eller med en pumpe.

Dosering:

Spand: Doser 25 ml i en spand med 5L vand (0,5%). Ved kraftig besmudsning, øg doseringen op til max. 250 ml (5%).


Gulvvaskemaskine / Skuremaskine: Doser 50 ml pr. 10L vand (0,5%) i maskinens tank. Ved kraftig besmudsning, øg doseringen op til max. 200 ml (2%).

Topskuring: Doser 200 ml pr. 10L vand (2%) i maskinens tank.

Korrekt dosering og vandtemperatur sparer omkostninger og mindsker miljøpåvirkningen.

Anvendelse:

1. Manuelt: Påfør opløsningen med en mop. Lad opløsningen virke (må ikke tørre ind) og hvis nødvendigt, skur. Fjern snavsevandet.
2. Maskine: Påfør opløsningen med en gulvvaskemaskine eller skuremaskine. Lad opløsningen virke (må ikke tørre ind) og skur. Fjern snavsevandet.
3. Topskuring: Påfør opløsningen manuelt eller med en maskine, lad den virke i 5 min. (må ikke tørre ind), skur gulvet og sug opløsningen op. Efterskyl med rent vand.



© A.I.S.E.



TASKI®

Jontec Forward

F4h

Tekniske data

Udseende: Klar, farveløs væske

pH-værdi (ufortyndet): ≈ 10

pH-værdi (brugskoncentration): $\approx 8,7$

Relativ vægtfylde (20°C): $\approx 1,05 \text{ g/cm}^3$

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet

Test materialets følsomhed på et lille ikke synligt sted før brug. Fjern straks sprøjt på alkalifølsomme overflader (f.eks. fodpaneler af træ, malede/lakerede overflader) med en våd klud. Må ikke anvendes på vandfølsomme overflader f.eks. ubehandlet træ eller kork.

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU's rengøringsforordning, EC 648/2004

Emballagestørrelser

TASKI Jontec Forward leveres i 2x5L.