



CLAX® 100 color

22B2

## Vaskeforstærker til farvede tekstiler

### Beskrivelse

Clax 100 color er en flydende overfladeaktiv vaskeforstærker baseret på en blanding af vaskeaktive stoffer.

### Egenskaber

Effektiv vaskeforstærker med stor olie- og fedtemulgerende virkning. Produktet er særdeles velegnet til fjernelse af mineralolie og fedtholdigt snavs. Når fedt og olie er fjernet fra tøjet holdes det svævende i vaskevandet, hvorved genudfældning undgås. Anvendes som regel i forbindelse med Clax tøjvaskemidler som en alkalisk vaskeforstærker. I kombination med ovennævnte er dens primære funktion at forstærke dispersionen af fedt og olie samt forhøje kvaliteten på kraftigt besmudset arbejdstøj og duge af bomuld og polyester/bomuld. Da Clax 100 color ikke indeholder optisk hvidt er produktet velegnet til vask af pastelfarvede tekstiler. De overfladeaktive stoffer er udvalgt efter en miljømæssig vurdering.

### Fordele

- Særdeles velegnet til fedt- og olieholdige besmudsninger
- Skumdæmpet - optimal udnyttelse af vaskemaskinens mekaniske påvirkning
- Velegnet til pastelfarvede tekstiler

### Dosering\*

Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces.

Anbefalet dosering i ml/pr kg. tørt tøj:

- Let besmudsning: 3,0 - 7,0
- Middel besmudsning: 7,0 - 10,0
- Kraftig besmudsning: 10,0 - 15,0

*\*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*

### Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): ~ 5  
pH-værdi (brugskoncentration): ~ 6  
Relativ vægtfylde (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.01  
Viskositet (mPa.s; 25°C): ≈ 120

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

### Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.  
Kun til professionelt brug/specialister.

### Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7508376	Clax 100 color 22B2 10L W87	Manuel dosering

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 06/12/2022 da-DK (P84592)

