

Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Med MAXXI II 75-2 WD er det muligt at opsuge såvel vådt som tørt - uden at skulle skifte filter. Beholderkapaciteten er 75 liter. MAXXI II 75-2 WD har separat kørevogn og er velegnet til krævende opgaver i rå og våde miljøer, som på byggepladser og i industrien - til rengøring efter VVS- eller el-arbejde. MultiFit giver mulighed for anvendelse af et bredt tilbehørsprogram.




Våd-/tørsugeren MAXXI II 75-2 WD er udstyret med en lang række innovative egenskaber, der gør den daglige brug og vedligeholdelse nem, ergonomisk og mere produktiv. Et vippebeslag på motortoppen gør det nemmere og mere sikkert at betjene støvsugeren - så som tømning af beholder. Beholderen kan tømmes ved enten at tippes beholderen eller ved brug af aftapningsslangen - uden at fjerne motortoppen. Den ophængte motortop gør det muligt at skifte filter hurtigt uden, at motortoppen skal løftes af. Når beholderen løftes anbefales det at løfte denne med den ene hånd og holde igen med den anden hånd på kørehåndtaget. MAXXI II 75-2 WD er udstyret med separat kørevogn. MAXXI II 75-2 WD er velegnet til krævende opgaver i rå og våde miljøer så som på byggepladser og i industrien - til rengøring efter VVS- eller el-arbejde.



Billedet kan variere fra den valgte model





- Mulighed for støvsugning med 1 eller 2 motorer
- DualFilter (dobbel filtersystem)
- Nem tømning af beholder
- Forlængerrør i rustfrit stål
- Snaplås på motortop kan håndteres med én hånd
- Vådfilter sikrer motor
- Brugervenlige holdere til diverse tilbehør
- Aftagelig tipbar beholder på kørestel
- Beholder kan nemt fjernes fra kørestel til rengøring eller vedligeholdelse
- Ved tip drejer og støtter beholderen om kørehåndtaget
- Gennemsigtig aftapningsslange indikerer vandniveau i beholder
- MultiFit tilbehørssystem

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
Sugeslanger				
	Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336	1	•
Mundstykker, vådsugning				
	Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107407338	1	
	GULVMUNDSTYKKE M. GUMMILÆBER Ø40	107416577	1	•
Gulvmundstykker				
	Gulvmundstykke m. børster Ø40	107407339	1	•



Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
Fugemundstykker				
	Fugemundstykke Ø40	107408850	1	•
Filtre				
	Kassette-filter	107407300	1	•
Specialfiltre				
	Vådfilter	107407302	1	•
Forlængerrør og rørbøjninger				
	Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337	1	•

Model MAXXI II 75-2 WD

Ref. nr. 107405169

PRODUKT EGENSKABER

Rørholder	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)	•
Kabel opbevaring	•
Tilbehørsholdere	•
Aftapningsslange	•
2 motorer	•

Tekniske specifikationer MAXXI II 75-2 WD








Elkabel, længde (m) / stik	10/EU
Spænding/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
IP beskyttelsesklasse	IP24
Effekt, Pmax (W)	2500
Effekt, Piec (W)	2400
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	390
Luftmængde (l/min.)	2880
Vakuum (mbar/kPa)	210/21
Lydniveau (BS 5415) (dB(A))	66



Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen











Tekniske specifikationer	MAXXI II 75-2 WD
Lydniveau (IEC 704) (dB(A))	84
Beholdervolumen (l)	75
Støvsugerpose, kapacitet (l)	44
Vådfilter, areal (cm ²)	1840
Kassette-filter, areal (cm ²)	4410
Slange, længde (m)	2.5
Sugeslange, diameter Ø (mm)	40
Dimensioner, L x B x H (mm)	840x620x1000
Vægt (kg)	28

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
System 36 fugemundstykker			
 Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	1	○
 Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	1	○
 Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○
 Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	1	○
 Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	1	○
System 36 børstemundstykker			
 Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	1	○
 Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	1	○














Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	1	○
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	1	○
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	1	○
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	1	○
	Rund børste Ø36	302002509	1	○
System 36 gulvmundstykker				
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	1	○
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	1	○
	Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	1	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	1	○















Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	1	○
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	1	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	1	○
System 50 forlængerrør				
	Adapter plast Ø58/Ø36	40452	1	○
	Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	1	○
	Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	1	○
	Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	1	○
System 50 børstemundstykker				
	Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	1	○
	Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	1	○
	Rundbørste plast Ø50	40458	1	○
System 38 sugeslanger				
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	1	○














Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	1	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	1	○
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	1	○
Tilbehørssæt				
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	1	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	1	○
	Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	1	○
	Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	1	○
	Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	1	○
	Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	1	○
	Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	1	○
	Rørrengørings-sæt 4 dele Ø38	63215	1	○
	Sæt m. universal sugeslange 5 dele Ø36	107413545	1	○














Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	1	○
	Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	1	○
	Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	1	○
	Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	1	○
	Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	1	○
	Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	1	○
System 27 børstemundstykker				
	KAMSTRIGLE PLAST TIL LANGE HÅR Ø27	6092	1	○
System 50 sugeslanger				
	Slangemuffe Ø50/50	15101	1	○
	Slangemuffe PVC Ø50/50 mm	6330	1	○
	Sugeslange 5 m Ø50	64084	1	○
	Sugeslange Antistatic 4 m Ø50	15815	1	○
	Sugeslange olieresistent 4 m Ø50	6468	1	○
	Sugeslange pr. meter Ø50	11984	1	○














Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Sugeslange til metalspåner 4 m Ø50	15013	1	○
	Sugeslange til træspåner 4 m Ø50	15182	1	○
	Sugeslange universal 1,75 m Ø50	19930	1	○
	Sugeslange universal 4 m Ø50	15358	1	○
	Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50	11061	1	○
System 50 fugemundstykker				
	Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	1	○
	Fugemundstykke gummi Ø50 250mm	7868	1	○
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	1	○
	Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	1	○
System 38 fugemundstykker				
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	1	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	1	○














Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Rørborste Ø120-Ø200	8054	1	○
System 27 sugeslanger				
	Adapter Ø27/36	107404520	1	○
	Sugeslange universal 3,5 m Ø27	14289	1	○
System 36 sugeslanger				
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	1	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	1	○
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	1	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	1	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	1	○
	Sugeslange kpl 3,5 m Ø32 Pe	107409976	1	○
	Sugeslange olieres. 3,5 m lynkobling Ø36	302001677	1	○
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	1	○













Kraftfuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	1	○
System 38 forlængerrør				
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	1	○
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	1	○
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	1	○
System 50 gulvmundstykker				
	Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	1	○
	Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	1	○
System 36 forlængerrør				
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	1	○
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	1	○
	Adapter til el-værktøj Ø36	60916	1	○
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	1	○
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	1	○












Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	1	○
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	1	○
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	1	○
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	1	○
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	1	○
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	1	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	1	○
System 32 sugeslanger				
	AS Slange D32x4000MM MED VæRKTøJSADAPTER	30657	1	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	1	○
Sugefod, sugegummi, skørter og stænkskørt				
	Sugefod komplet, antracit grå	107407051	1	○
System 38 gulvmundstykker				
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	1	○
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	1	○
Filterposer				



Kraffuld og brugervenlig våd-/tørsuger med stor beholdervolumen

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MAXXI II 75-2 WD
	Støvsugerposer fleece (5 stk.)	302002892	1	○
Filtre				
	Kassette-filter	107407300	1	●
	Kassette-filter HEPA	107409007	1	○
Specialfiltre				
	Vådfilter	107407302	1	●
Sugeslanger				
	Sugeslange m. rørbøjning 2,5 m Ø40	107407336	1	●
Forlængerrør og rørbøjninger				
	Forlængerrør RF 550 mm 1 stk. Ø40	107407337	1	●
Mundstykker, vådsugning				
	Gulvmundstykke m. gummilæber Ø40	107407338	1	○
	GULVMUNDSTYKKE M. GUMMILÆBER Ø40	107416577	1	●
Gulvmundstykker				
	Gulvmundstykke m. børster Ø40	107407339	1	●
Fugemundstykker				
	Fugemundstykke Ø40	107408850	1	●

