



# CLAX<sup>®</sup> Profi forte

# 36C1

## Flydende vaskemiddel til vask af hvide tekstiler

### Beskrivelse

Clax Profi Forte er et komplet koncentreret flydende vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på plejehjemsvaskeerier samt mønt- og boligvaskeerier. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan anvendes i endog meget hårdt vand samt i et meget bredt temperaturområde (30 - 90 °C). Clax Profi Forte kan anvendes til vask af bomuld og polyesterbomuld.

### Egenskaber

Indeholder en effektiv blanding af overfladeaktive stoffer, kompleksbindere samt anti-gråning og anti-korrosive midler. Det kompleksbindende system til nedbrydning af hårdhedsdannere sikrer lav ion koncentration og det undgås at anvende overfladeaktiver til dette formål, derved bidrager kompleksbinderne også til at undgå gråning ved at forebygge dannelse og aflejring af hårdhedsdannere på tekstilerne. Yderligere er der tilsat stoffer til at modvirke genudfældning af snavs. En blanding af anioniske og nonioniske overfladeaktiver sikrer en effektiv fjernelse af olie- og fedtholdigt snavs. Indeholder også silikater som modvirker korrosion samt øger alkaliteten. Optisk hvidt bidrager til at højne hvidheden. Produktet er et komplet vaskemiddel. Kombineret med et blegemiddel opnås et effektivt system, som anvendes til vask af tekstiler fra såvel hospitaler og andre sundhedssektorer som fra hotel og restaurant

### Fordele

- God effekt på en lang række pletter og snavstyper
- Modvirker gråning; stabiliserer snavspartikler i vasken
- Sikrer god hvidhed
- Tilføjer blødhed til tekstilerne
- Modvirker korrosion i vaskemaskinen

### Brugsanvisning

Det bedste resultat opnås ved:

- Vask polyester/bomuld separat
- Vask hvidt og kulørt hver for sig
- Sorter let, middel og kraftigt besmudset tøj

### Dosering

Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces.

Besmudsning	Dosering (ml/kg tørt tøj)	
Vandhårdhed	Blødt vand <8dH	Middelhårdt vand 8-15 dH
Let	3- 8	8-12
Middel	8-12	12-16
Besmudsning	Dosering (ml/ltr. vand)	
Vandhårdhed	Blødt vand <8dH	Middelhårdt vand 8-15 dH
Let	0,9-2,3	2,3-3,4
Middel	2,3-3,4	3,4-4,6

*\*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*





# CLAX<sup>®</sup> Profi forte

# 36C1

## Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): > 11  
pH-værdi (brugskoncentration): > 11  
Relativ vægtfylde (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.18  
Viskositet (mPa.s; 25°C): 334

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

## Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

## Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7521298	Clax Profi forte 36C1 10L W87	Manuel dosering
7521300	Clax Profi forte 36C1 10L Sp W3196	SafePack
7521301	Clax Profi forte 36C1 20L W1714	Manuel dosering
7521304	Clax Profi forte 36C1 200L W1714	Automatisk dosering

[www.diverseym.com](https://www.diverseym.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 01/02/2022 da-DK (P84460)