




Varenummer 166569



Inventarmoppe, Micro Cleany, hvid, mikrofiber, 25 cm, med velcro

- ✓ Velegnet til rengøring af glatte overflader
- ✓ Elektrostatisk tiltrækning af støv og snavs



Produktbeskrivelse

Mikrofibermoppe til tør og fugtig rengøring af white boards, paneler, døre, borde, vægge og andre inventaremnner. Ved tør rengøring vil akrylfibrene generere en stærk elektrostatisk opladning, som vil tiltrække støv og andet løst snavs. Moppen har en velcrobagside og anvendes derfor sammen med fremfører til velcro.



MOIST



DRY



25 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Inventarmoppe
Varemærke	Micro Cleany
Model	System størrelse 25
Farve	Hvid
Features	25 cm, med velcro
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	70% mikrofiber, 30% akryl
Længde/dybde	26 cm
Bredde	11 cm
Vægt, netto	56 g
Certifikater	Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).
Svanemærket licensnr.	5083 0012
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretrumbles op til 120°C, men 60°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugsevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	200 stk	59.5 cm	50.2 cm	35 cm	5707180002385
stk	1 stk				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.



Produktet bruges til rengøring af møbler.



Produktet har en systembredde på 25 cm.