

SPT standard

Professionel information for vaskbare mopper



PRODUKT: FX-25-80, FX-30-95,
FX-40-110, FX-60-145
High Performance Mop
4 størrelser



LEVERANDØR:
Nordisk Microfiber Danmark ApS
Agerhatten 27A
DK-5220 Odense SØ
www.nordiskmicrofiber.dk – tlf. 65982040



1	ANVENDELSE:	Kan bruges på alle gulvtyper, i tør, fugtig eller våd tilstand. Moppen der sætter nye standarder for ydeevnen, med den enormt lave friktion mellem gulv og moppe – selv på linoleum. Alt i én moppe.
2	BRUGSOMRÅDER:	Kan anvendes på alle gulvtyper i tør, fugtig eller våd tilstand. Meget velegnet til brug i lokaler der er meget møblerede, da de lange opskårne kantfrynser effektivt fjerner snavs langs kanter, ved bord- og stoleben. Oplagt valg til trægulve. Produktet vil ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse.
3	PRODUKTDATA:	
	A) Farve:	A) Grå
	B) Materiale:	B) 79% Polyester, 20% Bomuld, 1% microfiber - Speciel K2 garn som sikre en høj vaske evne
	C) Størrelse:	C) Varenr. FX-25-80 29/33X12 cm (25 cm) Varenr. FX-30-95 34/39X12 cm (30 cm) Varenr. FX-40-110 43/47x12 cm (40 cm) Varenr. FX-60-145 58/62x12 cm (60cm)
	D) Vægt:	D) 85g, 100g, 110g, 145g
	E) Bæreevne:	E) Optimal dosering 250 ml (40 cm), men har en bæreevne på 500%
	F) Artikel Nr.:	F) FX-25-80, FX- 30-95, FX-40-110, FX-60-145
	G) Velcro type:	G) Original Loop-Velcro, Patenteret
	H) Miljømærket:	H) Produkt er Svanemærket med licens nr. 5083 0012
	VASK OG VEDLIGEHOLD:	Vaskeanvisning <ul style="list-style-type: none"> • Vasketemperatur: Anbefalet 70 °C - Maksimum 95°C • Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12) • Anvend alm. vaskemiddel (Ph<10,5) • Doser 1/3 af anbefalet dosering vaskemiddel • Vaskes med lign. farver • Brug ikke skyllemiddel • Produktet tåler klør • Tørres i fugtindstillet tørretumbler, eller indstilles til skabs tørt, max 60°C • Kan krympe op til 2% • Gulve med ru overflader nedsætter levetiden på moppen.
5	GARANTI FOR HOLDBARHED:	Tåler 500 vaske, hvis vaskeanvisning overholdes.
6	SPORBARHED:	Påsyet label med art. nr., vaskeanvisning og produktions måned og år.
7	BORTSKAFFELSE:	Moppen bortskaffes med den daglige renovation.
8	INSTRUKTION OG ERGONOMI:	For den bedste ergonomiske og optimale anvendelse kontakt venligst Deres forhandler eller Nordisk Microfiber på www.nordiskmicrofiber.dk I tlf., 65982040
9	MILJØ - OG PRODUKTIONSFORHOLD	Produktionsfabrikken er ISO 9001/14001 certificeret.
10	Seneste opdatering	09.02.2018



Brancheforeningen for Sæbe Parfume og Teknisk/kemiske artikler
The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries



Nordisk Microfiber Danmark ApS

har modtaget nordisk miljømærkelicens nr. 5083 0012
for produktgruppen: 083 Rengøringsprodukter med mikrofiber

i henhold til kriterieversion 2.3 - gyldig til: 31 marts 2020

Nordhavn, 07 september 2016, Miljømærkning Danmark

A handwritten signature in blue ink, reading "Martin Fabiansen".

Direktør Martin Fabiansen

Dette certifikat omfatter de produkter
som står på det gyldige licensbevis.

Miljømærkning
Danmark

